



注

1. 型名、仕様規格により定められた入力電圧範囲、定格出力電圧値、定格出力電流値 及び 製造国名が銅板シール2に表示されます。
2. 推奨ワイヤー : AWG14-20、推奨刻みしろ長さ : 8-10MM
3. この場所にバーコード及びシリアルナンバーが表示されます。
4. 各端子の出力電流は必ず10A未満にしてください。

(unit : mm)

MODEL NAME	DRJ240-24-1/E
TDK-Lambda	
PA638-02-01/XJE	