



== 注 ==

- 1: 型名及び仕様規格書により定められた入力電圧範囲、定格出力電圧、最大出力電流、製造国名、安全規格マーク（認定品のみ）が表示されます。
- 2: 推奨使用線径：AWG14-20, 推奨締付刻み：8 mm

(unit : mm)

| | |
|-------------------|---------|
| MODEL NAME | DRJ30/E |
| TDK-Lambda | |
| A266-02-11/E | |