



使用コネクタ

部品名	型名	製造元	数量
コネクタ (入力側 CN1)	B3P5-VH	JST	1
コネクタ (出力側 CN51)	B8P-VH	JST	1

推奨ハウジング (製品には添付されていません)

部品名	型名	製造元	数量
ソケットハウジング (CN1)	VHR-5N	JST	1
ソケットハウジング (CN51)	VHR-8N	JST	1

推奨ピンと圧着器 (製品には添付されていません)

■ 入力側 (CN1)

部品名	型名	製造元	数量
ターミナルピン	SVH-21T-P1.1	JST	3
	BVH-21T-P1.1		
適合圧着器	YC-160R	JST	-

■ 出力側 (CN51)

出力電流によって、ピン (1) またはピン (2) を選んで下さい。

(1) 1ピンあたりの出力電流が5A未満の場合

部品名	型名	製造元	数量
ターミナルピン	SVH-21T-P1.1	JST	8
	BVH-21T-P1.1		
適合圧着器	YC-160R	JST	-

(2) 1ピンあたりの出力電流が7A未満の場合

部品名	型名	製造元	数量
ターミナルピン	SVH-41T-P1.1	JST	8
	BVH-41T-P1.1		
適合圧着器	YC-930R	JST	-

注

- 電源取付用穴 φ3.5 4ヶ所
耐振動規格を満足する為、全てビス止めしてください。
- 型名及び仕様規格書により定められた入力電圧範囲、定格出力電圧値と最大出力電流値及び製造国名、安全規格マーク (認定品のみ) が表示されます。
- ⏏ を接地用端子としてご使用ください。
- 基板端と取付装置の筐体や部品等の間隔を、4mm以上お取りください。
- オプションモデル (ZWS300RC-*/R)
リモートON/OFFコントロール用コネクタ (CN52) : B2B-XH-AM (JST)
推奨ハウジング : XHP-2 (JST)
推奨ターミナル : BXH-001T-P0.6 (JST) 又は、SXH-001T-P0.6 (JST)
適合圧着器 : YC-110R (JST) 又は、YRS-110 (JST)
適合ハウジングとターミナルは、製品には添付されていません。
- オプションモデル (ZWS300RC-*/BM)
外部コンデンサユニット用コネクタ (CN2) : B2P3-VH-FB-B (JST)
推奨ハウジング : VHR-3N (JST)
推奨ターミナル : SVH-21T-P1.1 (JST) 又は、BVH-21T-P1.1 (JST)
適合圧着器 : YC-160R (JST)
適合ハウジングとターミナルは、製品には添付されていません。

(unit : mm)

MODEL NAME	ZWS300RC
TDK-Lambda	

A284-02-11