

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 50420714

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
12109571/DC260918	ZTW1-YYC-10023731 016	02.07.2023	

Genehmigungsinhaber *License Holder*
TDK-Lambda Americas Inc.
401 Mile of Cars Way, Suite 325,
National City, CA 91950
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
030-0000414787

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1419063086

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
EN 62368-1:2014+A11
AfPS GS 2014:01 Par. 3.1

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Netzgerät (Switching Adapter)

Bezeichnung (Type Designation)	: DT150PWXXC-ZZZ (TDK-Lambda)	1
XXX steht für (stands for)	: 120 bis (to) 520	1
ZZZ steht für (stands for)	: 0-9, A-Z oder (or) freibleibend (blank)	1
Nennspannung (Rated Voltage)	: AC 100-240V, 50-60Hz	
Nennstrom (Rated Current)	: 2.5A	
Ausgang (Output)	: siehe Anlage (see Appendix)	
max. Umgebungstemperatur (max. Ambient Temperature)	: 40°C	
Schutzklasse (Protection Class)	: I	

3

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 19.10.2018 (day/mo/yr)



Appendix to TÜV approved Certificate No.: S 50420714

Certified Product : Switching Adapter

Report Number : 10023731 016

Type Designation : DT150PWXXXC-ZZZ , DT100PWXXXC-ZZZ, DT150PWXXXD-ZZZ,
DT100PWXXXD-ZZZ (XXX = 120 to 520, ZZZ = A-Z, 0-9 or blank)
(TDK-Lambda)

Model	Output voltage (Vdc)	Output current (A)	Output power (W)
DT150PWXXXC-ZZZ (XXX = 120 to 140)	12 - 14	11.67 - 10	140
DT150PWXXXC-ZZZ (XXX = 150 to 170)	15 - 17	10 - 8.83	150
DT150PWXXXC-ZZZ (XXX = 180 to 210)	18 - 21	8.34 - 7.15	150
DT150PWXXXC-ZZZ (XXX = 220 to 260)	22 - 26	6.82 - 5.77	150
DT150PWXXXC-ZZZ (XXX = 330 to 390)	33 - 39	4.55 - 3.85	150
DT150PWXXXC-ZZZ (XXX = 440 to 520)	44 - 52	3.41 - 2.89	150
DT100PWXXXC-ZZZ (XXX = 120 to 140)	12 - 14	8.34 - 7.15	100
DT100PWXXXC-ZZZ (XXX = 150 to 170)	15 - 17	6.67 - 5.89	100
DT100PWXXXC-ZZZ (XXX = 180 to 210)	18 - 21	5.56 - 4.77	100
DT100PWXXXC-ZZZ (XXX = 220 to 260)	22 - 26	4.55 - 3.85	100
DT100PWXXXC-ZZZ (XXX = 330 to 390)	33 - 39	3.04 - 2.57	100
DT100PWXXXC-ZZZ (XXX = 440 to 520)	44 - 52	2.28 - 1.93	100
DT150PWXXXD-ZZZ (XXX=120 to 140)	12 - 14	11.67 - 10	140
DT150PWXXXD-ZZZ (XXX=150 to 170)	15 - 17	10 - 8.83	150
DT150PWXXXD-ZZZ (XXX=180 to 210)	18 - 21	8.34 - 7.15	150
DT150PWXXXD-ZZZ (XXX=220 to 260)	22 - 26	6.82 - 5.77	150
DT150PWXXXD-ZZZ (XXX=330 to 390)	33 - 39	4.55 - 3.85	150
DT150PWXXXD-ZZZ (XXX=440 to 520)	44 - 52	3.41 - 2.89	150
DT100PWXXXD-ZZZ (XXX=120 to 140)	12 - 14	8.34 - 7.15	100
DT100PWXXXD-ZZZ (XXX=150 to 170)	15 - 17	6.67 - 5.89	100

Appendix to TÜV approved Certificate No.: S 50420714

Certified Product : Switching Adapter

Report Number : 10023731 016

Type Designation : DT150PWXXXC-ZZZ , DT100PWXXXC-ZZZ, DT150PWXXD-ZZZ,
DT100PWXXD-ZZZ (XXX = 120 to 520, ZZZ = A-Z, 0-9 or blank)
(TDK-Lambda)

DT100PWXXD-ZZZ (XXX=180 to 210)	18 - 21	5.56 - 4.77	100
DT100PWXXD-ZZZ (XXX=220 to 260)	22 - 26	4.55 - 3.85	100
DT100PWXXD-ZZZ (XXX=330 to 390)	33 - 39	3.04 - 2.57	100
DT100PWXXD-ZZZ (XXX=440 to 520)	44 - 52	2.28 - 1.93	100

Date: Oct. 19, 2018



Certification Body


Dipl.-Ing. F. Stoelzel