

<b>Model</b>		<b>Output Voltage</b>	<b>Maximum Capacitor Load (uF)</b>
<b>Single Output</b>			
KMS15-3P3	V1	3.3V	40,000
KMS40-3P3	V1	3.3V	70,000
KMS15-5	V1	5V	10,000
KMS40-5	V1	5V	33,000
KMS15-9	V1	9V	3,000
KMS40-9	V1	9V	10,000
KMS15-12	V1	12V	1,100
KMS40-12	V1	12V	4,000
KMS15-15	V1	15V	1,000
KMS40-15	V1	15V	3,000
KMS15-24	V1	24V	820
KMS40-24	V1	24V	1,200
<b>Dual Output</b>			
KMD15-55	V1	+5V	4,700
	V2	-5V	4,700
KMD40-55	V1	+5V	6,000
	V2	-5V	6,000
KMD40-512	V1	+5V	15,000
	V2	+12V	750
KMD40-524	V1	+5V	15,000
	V2	+24V	200
KMD15-1212	V1	+12V	560
	V2	-12V	560
KMD40-1212	V1	+12V	1,000
	V2	-12V	1,000
KMD15-1515	V1	+15V	500
	V2	-15V	500
KMD40-1515	V1	+15V	2,000
	V2	-15V	2,000
<b>Triple Output</b>			
KMT15-51212	V1	+5V	10,000
	V2	+12V	470
	V3	-12V	470
KMT40-51212	V1	+5V	18,000
	V2	+12V	150
	V3	-12V	150
KMT15-51515	V1	+5V	10,000
	V2	+15V	600
	V3	-15V	600
KMT40-51515	V1	+5V	18,000
	V2	+15V	400
	V3	-15V	400