



注：

A: 型名、入力電圧範囲、定格出力電圧、最大出力電流、生産国、ロットNo. 及び 安全規格マーク（認定品のみ）は仕様に応じてここに表示されます。

B: 入力、出力、信号端子ピン：6- $\phi 1.0 \pm 0.1$

C: 指示無き寸法公差： ± 0.5

(unit : mm)

MODEL NAME	CCG15-24-xxS
TDK-Lambda	

C268-02-11