



使用コネクタ

部品名	型名	製造元	数量
コネクタ (入力側 CN1&CN2)	B2P3-VH-FB-B	JST	2
コネクタ (信号側 CN51)	B4B-XH-AM	JST	1

推奨ハウジング (製品には添付されていません)

部品名	型名	製造元	数量
ソケットハウジング (CN1&CN2)	VHR-3N	JST	2
ソケットハウジング (CN51)	XHP-4	JST	1

推奨ピンと圧着器 (製品には添付されていません)

■ 入力側 (CN1&CN2)

部品名	型名	製造元	数量
ターミナルピン	SVH-21T-P1.1	JST	4
	BVH-21T-P1.1		
適合圧着器	YC-160R	JST	-

■ 信号側 (CN51)

部品名	型名	製造元	数量
ターミナルピン	SXH-001T-P0.6	JST	4
	BXH-001T-P0.6		
適合圧着器	YC-110R or YRS110	JST	-

注

- 1: 製品取付用穴 φ3.5 4ヶ所
耐振動規格を満足する為、全てビス止めしてください。
- 2: 型名及び仕様規格書により定められた入力電圧範囲と
製造国名、安全規格マーク (認定品のみ) が表示されます。
- 3: 基板端と取付装置の筐体や部品等の間隔を、4mm以上お取りください。
- 4: 信号コネクタ情報
CN51のピン配置と機能

ピンNO.	ピン配置	機能
1	+RS	レディ信号
2	-RS	レディ信号のグラウンド
3	NC	標準モデル: 接続なし
	+STB	オプションモデル (/S): スタンバイ出力電圧 (24V/0.2A)
4	NC	標準モデル: 接続なし
	-STB	オプションモデル (/S): スタンバイ出力電圧のグラウンド

(unit : mm)

MODEL NAME	ZBM-AC
TDK-Lambda	

A285-02-11