

CVCC直流可変電源 GENESYS+シリーズ

AC-DC Programmable Power Supplies GENESYS+ Series

薄型19インチラックマウントタイプ 1.7kW~15kW




1.7kW、5kW



ブランクパネル(GBモデル)



10kW(GSPモデル/scalable並列)



15kW(GSPモデル/scalable並列)

GENESYS+シリーズ				
モデル名	G1.7kW	G5kW	GSP10kW	GSP15kW
入力電圧	単相85~265Vac	3相170~265Vac、3相342~460Vac、3相342~528Vac		
出力電圧	0~10/20/30/40/60/80/100/150/300/600VDC			
出力電流	0~170A	0~500A	0~1000A	0~1500A
出力電力	1680~1700W	5000~5200W	10000~10400W	15000~15600W
インターフェイス	<標準搭載>RS232C/RS485、USB、絶縁アナログボード、LAN(LXI1.5) <オプション>GPIB、(予定:Modbus-TCP、EtherCAT)			
安全規格	UL60950-1、CSA22.2No.60950-1、IEC60950-1、EN60950-1			
質量	5.0kg以下	7.5kg以下	15.5kg以下	23.5kg以下
サイズ(W×H×D)	423×43.6(1U)× 441.5mm	423×43.6(1U)× 441.5mm	423×88.0(2U)× 441.5mm	423×132.5(3U)× 441.5mm