

DBM20 シリーズ 推奨接続電源

推奨接続電源

推奨接続電源以外の電源に保持時間延長モジュールをご使用される場合は、電源への吸い込み電流にご注意ください。吸い込み電流により電源が破損に至る場合があります。

電源に接続の際は、電源の出力電圧を保持時間延長モジュールの入力電圧範囲内に設定してください。

負荷装置の消費電流は保持期間延長モジュールのバッファ電流(20A)を超えない様にご注意ください。

DBM20	DBM20/E
DINレール取付	DINレール取付
DRJ50-24-1	DRJ50-24-1/E
DRJ100-24-1	DRJ100-24-1/E
DRJ120-24-1	DRJ120-24-1/E
DRJ240-24-1	DRJ240-24-1/E
HWS50A-24/ADIN	DRB120-24-3-A1
HWS80A-24/ADIN	DRB240-24-3-A1
HWS100A-24/ADIN	
HWS150A-24/ADIN	
RWS50B-24/DIN	
RWS100B-24/DIN	
RWS150B-24/DIN	
RWS300B-24/DIN	
DRB120-24-3-A0	
DRB240-24-3-A0	

* : オプションモデルを含む

製品ご使用上の注意事項

ご使用前に各製品の取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分に留意の上、製品をご使用ください。ご使用方法を誤ると感電、損傷、発火などの恐れがあります。

その他注意事項

- ・カタログ、取扱説明書の内容は、予告なしに変更される場合があります。ご使用の際は、最新のカタログ、取扱説明書をご参照ください。
- ・取扱説明書の一部または全体を弊社の許可なく複製または転載することを禁じます。