



単線、より線：推奨線径、推奨剝きしろ長さ

■ 単線、より線（フェルール端子未使用時）

推奨線径		推奨剝きしろ長さ
(mm²)	(AWG)	(mm)
0.2−4	24−12	9−11

フェルール端子加工線

■ フェルール端子使用時

推奨線径		フェルール導体長さ
(mm²)	(AWG)	(mm)
0.5	20	10 または 12
0.75	18	
1	18	
1.5	16	
2.5	14	

注

1．型名、入力電圧範囲、定格出力電圧値、定格出力電流値、
製造国名、安全規格マーク（認定品のみ）が表示されます。

2．電源取付用穴－－－M３　４箇所
（取付ビスの電源への挿入長は６ｍｍ以下としてください。）

(unit : mm)

MODEL NAME	HWS100A/EHA
TDK-Lambda	

A287−02−11/EHA