

## ケーブル

### ■ インデックス

用途	シリーズ/モデル	品番	説明
AC入力ケーブル	Z+シリーズ HFEシリーズ(HFE1600モデル)	Z-E	250V 10A、長さ2m、IEC320 C15 ※ヨーロッパ仕様
	Z+シリーズ HFEシリーズ(HFE1600モデル)	Z-J	125V 15A、長さ2m、IEC320 C15、JIS C 8303プラグ ※日本仕様
	Z+シリーズ HFEシリーズ(HFE1600モデル)	Z-O	250V 10A、長さ2m、IEC320 C15(コネクター・端末は電線カット) ※汎用
	ZUPシリーズ Genesysシリーズ(GENHモデル)	ZUP/E	250V 10A、VDE、長さ2m、IEC320 C15 ※ヨーロッパ仕様
	ZUPシリーズ Genesysシリーズ(GENHモデル)	ZUP/J	125V 15A、UL 電安法、長さ2m、IEC320 C15 ※日本/北米仕様
	ZUPシリーズ Genesysシリーズ(GENHモデル)	ZUP/O	250V 10A、長さ2m、IEC320 ※汎用
RS232ケーブル (DB-9)	GENESYS+シリーズ Genesysシリーズ	GEN/232-9	長さ2m、DB-9コネクター、9ピン、シールド付き
	Z+シリーズ	Z-232-9	長さ2m、DB-9コネクター、9ピン、シールド付き
	ZUPシリーズ	ZUP/NC401	長さ1m、DB-9コネクター、9ピン、シールド付き
RS232ケーブル (DB-25)	ZUPシリーズ	ZUP/NC403	長さ1m、DB-25コネクター、25ピン、シールド付き
RS485ケーブル (DB-9)	GENESYS+シリーズ Genesysシリーズ	GEN/485-9	長さ2m、DB-9コネクター、9ピン、シールド付き
	Z+シリーズ	Z-485-9	長さ2m、DB-9コネクター、9ピン、シールド付き
RS485シリアル リンクケーブル	GENESYS+シリーズ Genesysシリーズ	GEN/RJ45	長さ50cm、デジチェーン用、シールド付き
	Z+シリーズ	Z-RJ45	EIA/TIA-568A(RJ-45)タイプ、シールド付き
	ZUPシリーズ	ZUP/W	長さ50cm、8ピン、EIA-568Aタイププラグ付き、シールド付き
並列運転用/パラレル ケーブル	GENESYS+シリーズ	G/P	長さ11cm、シールド付き