

---

図面名 : 信頼性データ

---

得意先名 :

---

製品名 : RTW50W-Series

---

# ***TDK-Lambda***

**TDK 株式会社**

テクニカルセンター

〒 272-8558

千葉県市川市東大和田2-15-7

承認	確認	立案
2006年11月10日 清水	2006年11月10日 下蔵	2006年11月10日 外岡

DWG.No.

ADSR-0001-2


## RTWシリーズ信頼性試験データ

適用機種：RTWT50W、RTW100W、RTW150W、RTW300W

※RTW100Wにて代表試験を行う

試験項目	試験条件	測定項目	判定
低温貯蔵 ※	-40°C 1000H	電気的特性	合
高温動作 ※	60°C 2000H (入力AC100V, 60%LOAD)	電気的特性	合
熱衝撃	-40°C~85°C 放置時間1H 500cyc	電気的特性	合
耐湿定常 ※	60°C 90~95%RH 2000H (入力AC100V, 60%LOAD)	電気的特性	合
耐湿サイクル ※	MIL-STD-202F-106E 10サイクル	電気的特性	合
耐湿動作 ※	60°C 90~95%RH 1H ON/3H OFF 2000H (入力AC100V, 60%LOAD)	電気的特性	合
耐振動	5~10Hz 全振幅 10mmP-P 10~200Hz 加速度21.6m/s <sup>2</sup> 3方向 1H	電気的特性 外観	合
耐衝撃	加速度 196m/s <sup>2</sup> (A設置:100W) 294m/s <sup>2</sup> (A設置:50W) 588m/s <sup>2</sup> (A設置:150W, 300W) 588m/s <sup>2</sup> (B, C設置) 正弦半波11±5mS 5方向 3回	電気的特性 外観	合
包装試験	TDK-R-STD-005 落下高さ60cm	電気的特性 外観	合

衝撃試験  
/設置図



Environment by

Ta = 50 °C  
 π e = G b

Total failure rates 14.523 fit

MTBF = 10<sup>6</sup> / Total failure rates 68855.6 Hours

Note : Failure rate is nominal in failures per 10<sup>6</sup> hours.

: Life expectancy of electrolytic capacitor are not included in MTBF calculation.

				名称 TITLE	MTBF MIL-217F		
				形式 MODEL	RTW50W, RTW50W-K		
				設計・DESIGN	M. KUMAGAE	9/22/03	親番・ DX CD  G091 G091K
				製図・DRAWING	M. KUMAGAE	9/22/03	
				検図・CHECKED	S. HARADA	9/22/03	
				承認・APPVD			
版 REV	日付 DATE	設計 DSGN	記事・DESCRIPTION	承認 APV	承認・APPVD	T. KURAMOCHI	9/22/03
TDK 株式会社 TDK CORPORATION				図番・DWG. No.	4MA11G091		日付・DATE 9/22/03
							頁・PAGE