

デカップ回路用インダクタ

樹脂電極品

KLZ-HRシリーズ (車載用)



AEC-Q200

KLZ2012-HRタイプ



■特徴

- KLZシリーズは業界トップクラスの直流重畳特性と低直流抵抗を実現したデカップリング回路用インダクタです。
- 低周波から高周波まで広帯域のノイズに対応しています。
- 導電性樹脂が外部ストレスを吸収し、機械的応力、熱衝撃に対する抵抗力を改善します。
- 導電性樹脂によって熱応力緩和し、150°Cの高温環境にも対応します。
- 動作温度範囲: -55 to +150°C (自己温度上昇を含みます)
- AEC-Q200対応

■アプリケーション

- 車載用機器、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、カメラモジュールなどの各種モジュール、DSC、ビデオゲーム、ポータブルメモリーオーディオ、ナビゲーション・システム、PND、WLAN、SSD
- アプリケーションガイド: [カーインフォテインメント](#)

■品番の呼称法

KLZ	2012	M	HR	1R0	H	T	D25
シリーズ名	LxWxH 寸法 2.0x1.25x0.85 mm 2.0x1.25x1.25 mm	製品識別記号	仕様 (Grade)	インダクタンス (μH)	種別	包装形態	管理番号

■特性規格表

区分	L		製品厚さ T (mm)	L 測定条件		直流抵抗 (Ω)±30%	定格電流 (Isat)*1 (mA)max.	参考値 (Itemp)*2 (mA)typ.	品番
	(μH)	許容差		周波数 (MHz)	電流 (mA)				
超大電流	1.0	±20%	1.25	2	0.1	0.10	700	800	KLZ2012MHR1R0HTD25
	2.2	±20%	1.25	2	0.1	0.16	400	600	KLZ2012MHR2R2HTD25
	3.3	±20%	1.25	2	0.1	0.20	350	500	KLZ2012MHR3R3HTD25
	4.7	±20%	1.25	2	0.1	0.34	300	400	KLZ2012MHR4R7HTD25
	10.0	±20%	1.25	2	0.1	0.68	200	300	KLZ2012MHR100HTD25
大電流	1.00	±20%	0.85	10	1.0	0.10	280	900	KLZ2012AHR1R0WTD25
	2.20	±20%	0.85	10	1.0	0.15	210	650	KLZ2012AHR2R2WTD25
	4.70	±20%	0.85	2	0.1	0.30	180	500	KLZ2012MHR4R7WTD25
	22.0	±20%	1.25	2	0.1	1.25	100	220	KLZ2012PHR220WTD25
	47.0	±20%	1.25	2	0.1	3.70	50	170	KLZ2012MHR470WTD25
低抵抗	100.0	±20%	1.25	2	0.1	3.50	30	140	KLZ2012NHR101LTD25


*1 インダクタンス低下率 50% max. で規定した時の電流

*2 温度上昇 20°C typ. で規定した時の電流 (参考値) この時の使用温度環境は 130°C max.

測定器

測定項目	型番	メーカー
L	4294A+16034G	Keysight Technologies
直流抵抗	Type-7561	Yokogawa

* 同等の測定器を使用する場合があります。



△ 製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


(1/9)

20201224

inductor_automotive_decoupling_klz2012-hr_ja

KLZ2012-HRタイプ

■ L周波数特性 H特性品




測定器

型番	メーカー
E4991A+16192A	Keysight Technologies

*同等の測定器を使用する場合があります。

■ L周波数特性 W特性品




測定器

型番	メーカー
E4991A+16192A	Keysight Technologies

*同等の測定器を使用する場合があります。

KLZ2012-HRタイプ

■ L周波数特性 L特性品




測定器

型番	メーカー
E4991A+16192A	Keysight Technologies

*同等の測定器を使用する場合があります。

KLZ2012-HRタイプ

■ インダクタンス直流重畳特性 H特性品




測定器

型番	メーカー
4291B+16200A+16192A	Keysight Technologies

*同等の測定器を使用する場合があります。

■ インダクタンス直流重畳特性 W特性品




測定器

型番	メーカー
4291B+16200A+16192A	Keysight Technologies

*同等の測定器を使用する場合があります。

KLZ2012-HRタイプ

■ インダクタンス直流重畳特性 L特性品




測定器

型番	メーカー
4291B+16200A+16192A	Keysight Technologies

*同等の測定器を使用する場合があります。

KLZ2012-HRタイプ

■インピーダンス周波数特性 H特性品




測定器

型番	メーカー
E4991A+16192A	Keysight Technologies

*同等の測定器を使用する場合があります。

■インピーダンス周波数特性 W特性品




測定器

型番	メーカー
E4991A+16192A	Keysight Technologies

*同等の測定器を使用する場合があります。

KLZ2012-HRタイプ

■インピーダンス周波数特性 L特性品




測定器

型番	メーカー
E4991A+16192A	Keysight Technologies

*同等の測定器を使用する場合があります。


KLZ2012-HRタイプ

■形状と寸法




■包装形態


□リール寸法



■推奨ランドパターン





□テープ寸法



タイプ	A	B	K
KLZ2012-HR	t=0.85 品 1.5±0.2	2.3±0.2	1.1 max.
	t=1.25 品 1.5±0.2	2.3±0.2	1.5 max.

■推奨リフロープロフィール



□梱包数量

梱包数量	t=0.85mm 品	t=1.25mm 品
	4000 pcs/reel	2000 pcs/reel

■温度範囲、単重量

タイプ	動作温度範囲*	保存温度範囲**	単重量
t=0.85mm 品	-55 to +150 °C	-55 to +150 °C	10 mg
t=1.25mm 品	-55 to +150 °C	-55 to +150 °C	14 mg

* 動作温度範囲は自己温度上昇を含みます。

** 保存温度範囲は基板実装後を示します。

ご使用上の注意事項

本製品をご使用の前に、必ず納入仕様書をお取り寄せください。

安全上のご注意

本製品のご使用にあたっては、注意事項に十分留意され安全設計を行って下さい。

⚠ 注意

- 保管期間は12ヶ月以内で、保管条件（温度5～40°C、湿度10～75%RH）に十分注意願います。
保管期間を超えた場合、端子電極のはんだ付け性が劣化する可能性があります。
- ガス腐食などを伴う環境（塩、酸、アルカリ等）では使用および保管しないで下さい。
- はんだ付け前、必ずプリヒートしてからはんだ付けを行って下さい。
その際のプリヒート温度は、はんだ温度とチップ温度との差が150°C以内になるようにして下さい。
- 実装後のはんだ修正は、仕様書に定める条件の範囲内として下さい。
過剰に加熱すると短絡、性能低下、寿命低下の可能性があります。
- チップを実装したプリント基板をセットへ組み込む場合、プリント基板の全体的な歪みやビス締め付け部等の局部的歪みにより、チップへ残留応力が加わらないようにして下さい。
- 通電により自己発熱（温度上昇）しますので、セットの熱設計は十分余裕を見て下さい。
- 非磁気シールドタイプは基板設計時にコイルの配置に留意願います。
磁気干渉を受けて、誤動作する可能性があります。
- 人体に帯電した静電気をアースに落とすため、リストバンドをご使用願います。
- 磁石または磁気を帯びたものは近づけないで下さい。
- 納入仕様書内に規定してある内容を越えて使用しないで下さい。
- 本カタログに記載の製品は、一般電子機器（AV機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器、コンピュータ機器、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット）に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。
高度な安全性や信頼性が必要とされ、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的に甚大な影響を与える恐れのある以下の用途（以下特定用途）への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。
本カタログの範囲、条件を越え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客様の用途に合わせ、本カタログ掲載の仕様とは別の仕様にて協議させていただきます。

- | | |
|----------------|------------------|
| ①航空、宇宙機器 | ⑧公共性の高い情報処理機器 |
| ②輸送用機器（電車、船舶等） | ⑨軍事用機器 |
| ③医療用機器 | ⑩電熱用品、燃焼機器 |
| ④発電制御用機器 | ⑪防災、防犯機器 |
| ⑤原子力関係機器 | ⑫各種安全装置 |
| ⑥海底機器 | ⑬その他特定用途と認められる用途 |
| ⑦交通機関制御機器 | |

なお、本カタログに記載の製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。