

ノイズサプレッションフィルタ

オーディオライン用 (Bluetoothバンド対策、WiFiバンド対策)

MAFシリーズ



MAF1005GWタイプ



■特徴

- オーディオライン用のノイズ対策部品です。
- 新開発の低歪フェライト材料の採用により挿入時の音声歪みが大幅に低減されます。
- 低抵抗のため音量低下が小さく、音声歪みの発生が抑制されるため高音質が求められる機器に最適です。
- Bluetoothバンド、WiFiバンド、セルラーバンドで高減衰特性のため無線機器の受信感度劣化対策に高い効果が発揮されます。
- 動作温度範囲: -55 to +125°C

■アプリケーション

- スマートフォン、タブレット、Bluetoothヘッドセット、ヘッドセット、補聴器、ウェアブル機器等の音声ライン (イヤホン、マイク、スピーカー)
- ポータブルゲーム機の音声ライン

■品番の呼称法

MAF	1005	G	WZ	102	A	T	000
シリーズ名	LxWxT 寸法 1.0x0.5x0.5 mm	特性	管理記号	インピーダンス (Ω) at 900MHz	区分	包装形態	管理番号


■特性規格表

インピーダンス		直流抵抗			定格電流	品番		
[100MHz] (Ω)Typ.	[900MHz] (Ω)Typ.	(Ω)Min.	[1.7GHz] (Ω)Typ.	[2.4GHz] (Ω)Typ.	(Ω)Typ.	(Ω)max.	(mA)max.	
160	1000	600	2300	2800	1.30	1.60	150	MAF1005GWZ102AT000

測定器


測定項目	型番	メーカー
インピーダンス	E4991A+16192A	Keysight Technologies
直流抵抗	Type-7556	Yokogawa

* 同等の測定器を使用する場合があります。




MAF1005GWタイプ

■ Z周波数特性




■ 挿入損失周波数特性




MAF1005GWタイプ

■形状と寸法




■包装形態


□リール寸法



■推奨ランドパターン





□テープ寸法



タイプ	A	B	K
MAF1005GW	0.65±0.1	1.15±0.1	0.8max.

■推奨リフロープロファイル



□梱包数量

梱包数量	10,000 pcs/reel
------	-----------------

■温度範囲、単重量

動作温度範囲	保存温度範囲*	単重量
-55 to +125	-55 to +125	1 mg

* 保存温度範囲は基板実装後を示します。

ご使用上の注意事項

本製品をご使用の前に、必ず納入仕様書をお取り寄せください。

安全上のご注意

本製品のご使用にあたっては、注意事項に十分留意され安全設計を行って下さい。

⚠ 注意

- 保管期間は12ヶ月以内で、保管条件（温度5～40°C、湿度10～75%RH）に十分注意願います。
保管期間を超えた場合、端子電極のはんだ付け性が劣化する可能性があります。
- ガス腐食などを伴う環境（塩、酸、アルカリ等）では使用および保管しないで下さい。
- はんだ付け前、必ずプリヒートしてからはんだ付けを行って下さい。
その際のプリヒート温度は、はんだ温度とチップ温度との差が150°C以内になるようにして下さい。
- 実装後のはんだ修正は、仕様書に定める条件の範囲内として下さい。
過剰に加熱すると短絡、性能低下、寿命低下の可能性があります。
- チップを実装したプリント基板をセットへ組み込む場合、プリント基板の全体的な歪みやビス締め付け部等の局部的歪みにより、チップへ残留応力が加わらないようにして下さい。
- 通電により自己発熱（温度上昇）しますので、セットの熱設計は十分余裕を見て下さい。
- 非磁気シールドタイプは基板設計時にコイルの配置に留意願います。
磁気干渉を受けて、誤動作する可能性があります。
- 人体に帯電した静電気をアースに落とすため、リストバンドをご使用願います。
- 磁石または磁気を帯びたものは近づけないで下さい。
- 納入仕様書内に規定してある内容を越えて使用しないで下さい。
- 本カタログに記載の製品は、一般電子機器（AV機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器、コンピュータ機器、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット）に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。
高度な安全性や信頼性が必要とされ、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的に甚大な影響を与える恐れのある以下の用途（以下特定用途）への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。
本カタログの範囲、条件を越え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客様の用途に合わせ、本カタログ掲載の仕様とは別の仕様にて協議させていただきます。

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ① 航空、宇宙機器 | ⑧ 公共性の高い情報処理機器 |
| ② 輸送用機器（自動車、電車、船舶等） | ⑨ 軍事用機器 |
| ③ 医療用機器 | ⑩ 電熱用品、燃焼機器 |
| ④ 発電制御用機器 | ⑪ 防災、防犯機器 |
| ⑤ 原子力関係機器 | ⑫ 各種安全装置 |
| ⑥ 海底機器 | ⑬ その他特定用途と認められる用途 |
| ⑦ 交通機関制御機器 | |

なお、本カタログに記載の製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。