

9月8日(火)AM10:30 ~ 11:30 TDKラムダの交流安定化電源セミナー開催!

〈タイトル〉

もう評価設備の置き場に困らない!
省スペースと多機能を実現する
最新交流安定化電源 (CVCF) ソリューション

〈内容〉

評価設備の省スペース化や出力容量拡張にお悩みの方へ、最新の交流安定化電源「GENESYS ACシリーズ」を活用した解決策をご紹介します。本セミナーでは、各国の電圧・規格試験に対応する機能や、評価試験を効率化するテクニック、実際のアプリケーション事例を解説するとともに、TDKラムダ独自のサポート体制もご紹介し、電源選定の基準を見直したいエンジニアの方に最適な内容をお届けします。



こんなお悩みの方におすすめじゃ!
・容易に多様な評価試験を実施したい
・評価設備エリアを省スペース化したい
・簡単に評価設備の容量拡張をしたい
・世界中どこでも使える電源を探している

なる
ほど!




このウェビナーを
受けたらばっちり
悩み解決だね!

お申込みはこちら
※8月4日から申し込み開始



小型・高効率・ピーク負荷対応 AC-DC 電源 ZWP300 シリーズを受注開始!

- 小型 & 高効率
 - 電源の小型化により装置電源実装スペースの削減に貢献
 - 高効率 94% (Typ.) により、装置の電力消費量削減に貢献
- ベースプレート構造を採用
 - ベースプレート構造採用により取付金具の用意が不要
 - 取付金具不要により、低背化を実現
- ピーク負荷対応
 - ピーク出力 650W 対応



駆動系負荷に最適な
瞬発力だよ~!



製品情報はこちら



モデル	ZWP300-650-XX
入力電圧範囲	85 ~ 265VAC / 120 ~ 370VDC
効率 (Typ.)	94%
定格出力電圧	24, 30, 36, 48VDC
定格出力電力	300W (自然空冷)
ピーク出力電力	650W, 5sec
安全規格	IEC/UL/CSA/EN62368-1 各認証 EN62477-1 (OVCIII) 認証
動作周囲温度	-20℃ ~ +70℃ (デレーティングあり)
サイズ (W×H×D)	80mm × 41mm × 165mm

みなさまのおかげで！ 無事に50号発行を迎えることができました！



なるねえ

みなさんが見続けてくださったおかげで、今回記念すべき50号を迎えることができました！



なるに

これから引き続き新製品など旬なネタをお届けします！



なるじい

ぜひ今後も見てほしいのじゃ！



ラム子

ぜひ見てみてね～！

ページはこちら



小型・大容量3kW ユニット型AC-DC電源HWS-Gシリーズ 新たなオプションモデルを追加

HDオプション(高耐環境タイプ)の特長

- 耐環境性向上を目的とした内部基板の両面コーティング(一部コーティングされない箇所あり)
- -40℃～-20℃の低温起動に対応
- 高耐環境タイプ(耐塵、耐振動・衝撃)

RFオプション(吸気ファンタイプ)の特長

- 吸気ファンタイプ、既存品(排気ファン)と合わせてお客様装置の熱設計に柔軟に対応
- 既存品(排気ファン)と同じ動作周囲温度を実現：
-20℃～+70℃(出力ディレーティングあり)

モデル	HWS3000GT4-*/HD	HWS3000GT4-*/RF
入力電圧範囲	3相 340 - 528 VAC	
効率 (Typ.)	91 ~ 93 %	
定格出力電圧	24, 48, 60, 80, 130, 250 VDC	
定格出力電力	3000W *	
動作モード	定電圧 CV ・ 定電流 CC	
出力電圧値 設定範囲 (CV)	24V, 80V, 130V, 250V : 定格 0% - 120%	48V, 60V : 定格 0% - 110%
出力電流値 設定範囲 (CC)	定格 0% - 100%	
インターフェース	アナログ (1 - 5V / 4 - 20mA) ・ シリアル (RS-485_Modbus RTU)	
動作周囲温度	-20 ~ +70℃ (出力ディレーティングあり) -40 ~ -20℃ : 起動保証	-20 ~ +70℃ (出力ディレーティングあり)
サイズ (W×H×D) ・ 質量	150mm × 61mm × 270mm ・ 2.5kg	

* 入力電圧が360VAC未満で出力ディレーティング、340VAC入力時の最大出力電力は2100W

製品情報はこちら



配線作業性を向上した单相用・小型電源ライン用EMCフィルタRSEVシリーズ 低漏洩電流特性タイプをプロダクトセンターに公開開始！

特長

- すべてのねじがセルフアップ構造
- 端子台カバーと本体を一体化
- DINレール取付用アタッチメント(別売り)をご用意



低漏洩電流タイプは
どんなところに
使われるの？



なるほど！

感電に対する安全性
が求められる
医療器やアミューズ
メント機器じゃな！

製品情報はこちら



※1. このカタログの内容は改良のために予告なく仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。製品のご使用前には、各製品のカタログ・取扱説明書を必ずお読みください。正確には、納入仕様書をご請求いただき、内容をご確認ください。

※2. 掲載されている社名、製品名、サービスマーク等は、日本およびその他の国におけるTDK株式会社、TDKラムダ株式会社またはその子会社の商標または登録商標です。なお、本文中では、一部を除き、®とTMは明記していません。

※3. TDKコーポレートマークはTDK株式会社の商標または登録商標です。



TDKラムダ株式会社

〒103-6128 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日本橋高島屋三井ビルディング

<https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/>

■お問い合わせ・ご用命は当社までどうぞ

仕様等、技術的なお問い合わせ 受付時間 平日9:00～12:00、13:10～17:00 (弊社指定の休日を除く)

■スイッチング電源に関して TEL: 0120-507039 FAX: 0120-178090

■ノイズフィルタに関して TEL: 0120-518023 FAX: 0120-178090