

積層セラミックチップコンデンサ

車載グレード, 静電気対策用

CGA3EAシリーズ

CGA3EA 1608 [0603 inch]

* 寸法コードを表します。JIS[EIA]



ご使用上の注意事項

本製品をご使用の前に、必ず納入仕様書をお取り寄せください。

安全上のご注意

本製品のご使用にあたっては、注意事項に十分留意され安全設計を行って下さい。

⚠ 注意

1. 本カタログに記載の製品は、自動車または車載用製品に搭載され、本カタログ記載の範囲、条件に従い、自動車において標準的な用途で使用され、また、本製品を含む当該自動車または車載用製品が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。自動車以外に、高度な安全性や信頼性が必要とされ、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的に甚大な影響を与える恐れのある以下の用途（以下特定用途）への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。

本カタログの範囲、条件を越え、または特定用途に使用されたことにより発生した損害等については、その責任を負いかねますのでご了承ください。本カタログの範囲、条件を超え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客さまの用途に合わせ、本カタログ掲載の仕様とは別の仕様について協議させていただきます。

- | | |
|-------------------------|------------------|
| ①航空、宇宙機器 | ⑧公共性の高い情報処理機器 |
| ②輸送用機器（電車、船舶等） | ⑨軍事用機器 |
| ③医療用機器（薬事法分類 クラスⅠ、Ⅱを除く） | ⑩電熱用品、燃焼機器 |
| ④発電制御用機器 | ⑪防災、防犯機器 |
| ⑤原子力関係機器 | ⑫各種安全装置 |
| ⑥海底機器 | ⑬その他特定用途と認められる用途 |
| ⑦交通機関制御機器 | |

なお、本製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。

また、本カタログに記載の製品は上記の通り自動車または車載用製品において使用されることを想定しておりますが、自動車ほどの高度な安全性や信頼性が要求されず、または生命、身体、財産等に損害を及ぼす恐れや社会的に甚大な影響を与える恐れのない一般電子機器に使用することを禁止するものではありません。したがって、本カタログに記載の製品が一般電子機器に汎用標準的な用途で使用され、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられる場合には、このような機器への使用につきましても本共通注意書の記載が適用されるものといたします。

2. 本カタログに記載の製品は改良その他により予告なく変更また供給を停止することがあります。
3. 本カタログに記載の製品につきまして、各製品の仕様および安全性に関する注意事項を記載した「納入仕様書」を準備しております。ご採用にあたりましては、納入仕様書の取り交わしを推奨いたします。
4. 本カタログに記載の製品を輸出する際、「外国為替及び外国貿易管理法」に定める規制貨物等に該当する場合があります。その場合は、同法に基づく輸出許可が必要です。
5. 本カタログの内容について、弊社の許可なく転載および複製する事を禁止いたします。
6. 本カタログに記載の製品を使用し、弊社および第三者の知的財産権その他の権利にかかわる問題が発生した場合は、弊社はその責任を負うものではありません。また、これら権利の実施権の許諾を行うものではありません。
7. 本カタログの適用は、弊社または弊社の正規代理店からご購入いただいた製品に適用いたします。その他第三者からご購入いただいた製品に関しては適用対象外とさせていただきます。

注記： 2013年1月よりTDKは、ウェブサイトのリニューアルに伴い、システム上の制約およびカタログの品番統合のために、新しい品番をカタログに使用します。

OEMによる注文を除き、今後のカタログ注文では常にこの新しいカタログ品番を使用して下さい。
TDK品番の末尾5文字は製品ラベル上の納入品番(内部管理番号)とは異なることをご注意ください。
詳細についてはお近くのTDK営業担当窓口にご連絡ください。

(例)

カタログ発行日	カタログ品番	納入品番(配送ラベルに記載される番号)
2012年12月以前	C1608C0G1E103J(080AA)	C1608C0G1E103JT000N
2013年1月以降	C1608C0G1E103J080AA	C1608C0G1E103JT000N

CGA3EA シリーズ

静電気対策用

Type: CGA3EA/1608 [0603 inch]



■ シリーズ概要

TDK積層セラミックチップコンデンサ車載グレードの静電気対策用CGA3EAシリーズは、国際標準規格:IEC61000-4-2に基づく接触放電方式の静電気試験において、最も過酷な試験レベル4 (8,000V) 以上に対応する製品です。最高使用温度は150°Cであり高温環境下での使用が可能です。最大静電容量値は10nFです。


■ 特徴

- 国際標準規格:IEC61000-4-2に基づく静電気試験において、試験レベル4 (8,000V) 以上へ対応
- 最高使用温度:150°C (NP0特性品:0±30ppm/°C、-55 to +150°C)
- AEC-Q200準拠。

■ アプリケーション


- 自動車の各種ECU (エンジンECU、EPS、TCM、ABS等) の静電気対策が必要な入出力部

■ 形状と寸法



L	本体長さ
W	本体幅
T	本体高さ
B	端子幅
G	端子間隔

■ 製品構造図



誘電体および内部電極が交互に積層された構造。モノリシックかつシンプルな構造により、優れた機械的強度および周波数特性を有する。

Dimensions in mm

Type	L	W	T	B	G
CGA3EA	1.60±0.10	0.80±0.10	0.80±0.10	0.20min.	0.30min.

* 寸法公差は代表値です。

■カタログ品番の呼称法

CGA	3	E	A	NP0	2A	103	J	080	A	C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(1) シリーズ名

(2) 寸法 L x W (mm)

コード	EIA	長さ	幅	端子幅
3	CC0603	1.60	0.80	0.20

(3) 厚みコード

コード	製品厚み
E	0.80 mm

(4) 機能識別コード

記号	条件
A	静電気対策用

(5) 温度特性

温度特性	温度係数	温度範囲
C0G	0±30 ppm/°C	-55 to +125°C
NP0	0±30 ppm/°C	-55 to +150°C

(6) 定格電圧 (DC)

コード	電圧 (DC)
2A	100V

(7) 公称静電容量 (pF)

pF (ピコファラド) の単位を用い、3文字で表示します。最初の2文字は、静電容量の有効数字の1桁目と2桁目を表します。3文字目は有効数字の後に続くゼロの数を表します。小数点を含む場合は、Rを用いて表します。

(例) 0R5 = 0.5pF
101 = 100pF
225 = 2,200,000pF = 2.2μF

(8) 静電容量許容差

コード	許容差
J	±5%

(9) 厚み

コード	製品厚み
080	0.80 mm

(10) 包装形式

コード	形態
A	178mm リール、4mm ピッチ

(11) 特別指定コード

コード	内容
A,C	弊社管理記号

静電容量範囲チャート

CGA3/1608 [0603 inch]

静電容量		C0G	NP0	静電気耐性
(pF)	コード	2A (100V)	2A (100V)	(V)
1,000	102			8,000
1,500	152			10,000
2,200	222			12,000
3,300	332			16,000
4,700	472			16,000
6,800	682			22,000
10,000	103			30,000

標準厚み  0.80mm

■製品厚み、静電容量許容差等詳細につきましては、P-6以降の静電容量範囲テーブルをご参照下さい。

静電容量範囲テーブル

温度特性: C0G (-55 to +125°C、0±30ppm/°C)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番
				定格電圧 E _{dc} : 100V
1nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EAC0G2A102J080AA
1.5nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EAC0G2A152J080AC
2.2nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EAC0G2A222J080AC
3.3nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EAC0G2A332J080AC
4.7nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EAC0G2A472J080AC
6.8nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EAC0G2A682J080AC
10nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EAC0G2A103J080AC

静電容量範囲テーブル

温度特性: NP0 (-55 to +150°C、0±30ppm/°C)

静電容量	寸法	厚み (mm)	静電容量 許容差	カタログ品番
				定格電圧 E _{dc} : 100V
1nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EANP02A102J080AA
1.5nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EANP02A152J080AC
2.2nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EANP02A222J080AC
3.3nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EANP02A332J080AC
4.7nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EANP02A472J080AC
6.8nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EANP02A682J080AC
10nF	1608	0.80±0.10	±5%	CGA3EANP02A103J080AC