RSEL SERIES

コンパクトな小型汎用タイプ



■ 特　長

- 同形状にてワイヤタイプ、ラグ端子タイプをラインアップ
- オプションとして低漏洩電流特性をラインアップ

■ 認可取得安全規格

UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939-1/-2

■ 品名呼称法

RSEL –2 ＊＊＊ □ □

- L ：低漏洩電流特性タイプ
- W：ワイヤタイプ（AWG20）
- A ：ラグ端子タイプ（ファストン#110）
- 定格電流
- 定格電圧を示す数字
- シリーズ名

■ RoHS 指令対応

■ 回路図

RSEL-2 ＊＊＊ W
RSEL-2 ＊＊＊ A



RSEL-2 ＊＊＊ WL
RSEL-2 ＊＊＊ AL



●ファストン ® は TE Connectivity の登録商標です。

・製品を正しく、安全にご使用いただくために、最新の納入仕様書をぜひご請求ください。
・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 電気的特性

品名	定格電圧 (AC/DC)	定格電流 (AC/DC)	耐電圧	絶縁抵抗	漏洩電流	使用温度範囲	ディレーティング開始温度	直流抵抗 (mΩ)	減衰量保証帯域(MHz) コモンモード 25dB保証	減衰量保証帯域(MHz) ディファレンシャルモード 25dB保証	質量 (g)
RSEL-20R5W	250V	0.5A	AC.2500V 60s [ラインアース間]	100MΩmin. [DC.500V/1min]	1.0mA max. [250V/60Hz]	-25～+85℃	55℃	700 max.	0.2～10	0.3～30	58
RSEL-2001W		1A						600 max.	0.3～10	0.5～30	58
RSEL-2002W		2A						250 max.	0.5～10	0.5～30	61
RSEL-2003W		3A						150 max.	0.5～10	0.5～30	61
RSEL-2006W		6A						80 max.	1～10	1～30	61
RSEL-20R5A		0.5A						700 max.	0.2～10	0.3～30	43
RSEL-2001A		1A						600 max.	0.3～10	0.5～30	43
RSEL-2002A		2A						250 max.	0.5～10	0.5～30	46
RSEL-2003A		3A						150 max.	0.5～10	0.5～30	46
RSEL-2006A		6A						80 max.	1～10	1～30	46

品名	定格電圧 (AC/DC)	定格電流 (AC/DC)	耐電圧	絶縁抵抗	漏洩電流	使用温度範囲	ディレーティング開始温度	直流抵抗 (mΩ)	減衰量保証帯域(MHz) コモンモード 15dB保証	減衰量保証帯域(MHz) ディファレンシャルモード 25dB保証	質量 (g)
RSEL-20R5WL	250V	0.5A	AC.2500V 60s [ラインアース間]	100MΩmin. [DC.500V/1min]	10μA max. [250V/60Hz]	-25～+85℃	55℃	700 max.	0.1～5	0.3～30	56
RSEL-2001WL		1A						600 max.	0.1～5	0.5～30	56
RSEL-2002WL		2A						250 max.	0.1～5	0.5～30	59
RSEL-2003WL		3A						150 max.	0.1～5	0.5～30	59
RSEL-2006WL		6A						80 max.	1～30	1～30	59
RSEL-20R5AL		0.5A						700 max.	0.1～5	0.3～30	41
RSEL-2001AL		1A						600 max.	0.1～5	0.5～30	41
RSEL-2002AL		2A						250 max.	0.1～5	0.5～30	44
RSEL-2003AL		3A						150 max.	0.1～5	0.5～30	44
RSEL-2006AL		6A						80 max.	1～30	1～30	44

■ ディレーティングカーブ



・製品を正しく、安全にご使用いただくために、最新の納入仕様書をぜひご請求ください。
・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 外観図

RSEL-20R5/2001/2002/2003/2006W(L)



RSEL-20R5/2001/2002/2003/2006A(L)



単位：mm

品名	A	B	C	D	E	F	G1	G2
RSEL-20R5W(L)	45	50	20	40	3.5	4.5	300	-
RSEL-2001W(L)								
RSEL-2002W(L)								
RSEL-2003W(L)								
RSEL-2006W(L)								
RSEL-20R5A(L)	45	50	20	40	3.5	4.5	-	9
RSEL-2001A(L)								
RSEL-2002A(L)								
RSEL-2003A(L)								
RSEL-2006A(L)								

■ 減衰量周波数特性

RSEL-20R5W/A



RSEL-2001W/A



RSEL-2002W/A



RSEL-2003W/A



RSEL-2006W/A



・製品を正しく、安全にご使用いただくために、最新の納入仕様書をぜひご請求ください。
・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

RSEL-20R5WL/AL



RSEL-2001WL/AL



RSEL-2002WL/AL



RSEL-2003WL/AL



RSEL-2006WL/AL



・製品を正しく、安全にご使用いただくために、最新の納入仕様書をぜひご請求ください。
・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。