

65W

CH			SWT			JWT			
			SWT65-525			JWT75-525			
項目		単位	1	2	3	1	2	3	
			5V	12V	-5V	5V	12V	-5V	
入力	電圧範囲	V	AC85~132,170~265			AC85~265 または DC120~330			
	周波数範囲	Hz	47~63			47~63			
	効率 (100/200VAC) (typ) *1	%	72/72			72/72			
	入力電流 (100/200VAC) (typ)	A	1.71/0.86			1.2/0.6			
	突入電流 (100/200/230VAC) (typ) *2	A	30/30/-			14/28/-			
出力	定格電圧	VDC	5	12	-5	5	12	-5	
	最小電流	A	0.3	0	0	0.8	0	0	
	定格電流	-	-	-	-	-	-	-	
	最大電流	A	6	2.5	0.5	8.0	4.0	0.5	
	最大 (ピーク) 電力	W	62.5			75			
	最大電力 (各CH)	-	-	-	-	40	48	2.5	
	最大入力変動	%	1	2	1	0.4	0.4	0.4	
	最大負荷変動	%	2	4	2	0.8 (40mV)	0.83 (100mV)	2 (100mV)	
	最大温度変動	-	0.04%/℃			CH1・2 : 0.02%/℃以下, CH3 : 0.03%/℃以下			
	リップルノイズ (含ノイズ) *3	mV	120	150	120	120	150	150	
	*4	mV				160	180	180	
	出力保持時間 (100/200VAC) (typ)	ms	17/-			20/20			
電圧可変範囲	VDC	固定 出荷時精度±1%	固定 出荷時精度±3%	固定 出荷時精度±5%	5.0 - 5.25	固定	固定		
機能	過電流保護	過電流保護値	105% ≤			105% -			
		過電流保護方式	電流制限方式自動復帰型			定電流電圧垂下方式自動復帰型			
	過電圧保護	過電圧保護値	6 ≤	-	-	5.7 - 7.0	-	-	
		過電圧保護方式	ツェナーダイオード・クランプ方式			出力遮断方式手動リセット型			
環境	動作周囲温度	℃	0 ~ +60 (0 ~ +50:100%, +60:70%) 詳細は「レギュレーション」参照			-10 ~ +65 (-10 ~ +50:100%, +65:50%) 詳細は「レギュレーション」参照			
対応規格	安全規格	UL60950-1	-	認定			認定		
		CSAC22.2No60950-1	-	認定			認定		
		EN60950-1	-	認定			認定		
	雑音端子電圧	EN55011	-	-			クラスB 準拠		
		EN55022 (EN55032)	-	クラスB 準拠			クラスB 準拠		
		FCC	-	クラスB 準拠			クラスB 準拠		
	VCCI	-	クラスB 準拠			クラスB 準拠			
構造	質量 (typ)	g	350			600			
	サイズ (W x H x D) *外観図参照	mm	88.9 x 45.0 x 152.4			42 x 92 x 188			
	入出力端子形状	-	コネクタ			端子台タイプ(L,N,FG)			
	出力端子	-	コネクタ			端子台タイプ(V1,G1,V2,G2,V3)			
標準価格		円	5,200			14,000			



※詳細は、仕様・取扱説明書をご確認ください

- *1. 最大出力電力 (自然空冷) Ta=25℃ 時の値です。
- *2. Ta=25℃、コールドスタート時、ノイズフィルタへのサージ電流は含みません。
- *3. SWT65→JEITA RC-9131に準じた測定方法です。 JWT75→JEITAに準じた測定方法です。周波数帯域：20MHz。周囲温度：0<Ta<70℃,35-100%負荷
- *4. SWT65→JEITA RC-9131に準じた測定方法です。 JWT75→JEITAに準じた測定方法です。周波数帯域：20MHz。周囲温度：-20<Ta<0℃,35-100%負荷

SWT65外観図

SWT65-525

リード長さ
3.0(MAX)



JWT75外観図

JWT75-525

入出力がハモニカ端子タイプの製品です。コネクタタイプの代替品はございません。

