


仕様項目・単位			MS-11-12	HMS100-12	HMS150-12
入力	電圧範囲(AC)	VAC	85~132	85~265 75~85:20秒(-10~+60℃:60%,+70℃:20%)	85~265 75~85:20秒(-10~+60℃:60%,+70℃:20%)
	電圧範囲(DC)	VDC	90~165	80~370	80~370
	周波数範囲	Hz	47~440	47~63	47~63
	力率 (100/200VAC) typ	-	-	0.98/0.93	0.98/0.93
	効率 (100/200VAC) typ	%	81/-	86/88	85/88
	電流 (100/200VAC) typ	A	2.6/-	1.3/0.65	1.9/0.95
	サージ電流 (100/200VAC)	A	30/-	14/28	14/28
	漏洩電流(100/230VAC)	mA	-	0.5以下(0.2/0.4 typ)	0.5以下(0.2/0.4 typ)
	出力	定格電圧	VDC	12	12
最大電流		A	10	8.5	13
最大電力		W	120	102	156
最大入力変動		mV	48	48	48
最大負荷変動		mV	48	96	96
最大温度変動		-	0.012%/℃以下	0.02%/℃以下	0.02%/℃以下
リップノイズ		mVp-p	50 (-10≤Ta≤71℃)	150 (0≤Ta≤70℃)	150 (0≤Ta≤70℃)
		mVp-p		180 (-10≤Ta<0℃)	180 (-10≤Ta<0℃)
		ms	20(AC100V入力・出力電力100W時)	20 typ(Io=100%時)	20 typ(Io=100%時)
電圧可変範囲	VDC	10.8~13.2	9.0~14.4	9.0~14.4	
機能	過電流保護	A	11.0~13.0	8.92~	13.6~
	過電圧保護	VDC	14.0~15.0	15.0~17.4	15.0~17.4
	リモートセンシング	-	あり	あり	あり
	リモートON/OFF	-	あり (接点制御方式)	なし(オプション/Rにて可能。電圧印可方式)	なし(オプション/Rにて可能。電圧印可方式)
	並列運転	-	あり	なし	なし
	直列運転	-	あり	あり	あり
	モニタリング信号	-	なし	なし	なし
	入力瞬時電圧低下保護	-	-	SEMI-F47 準拠; 200VAC 時のみ	SEMI-F47 準拠; 200VAC 時のみ
	環境	動作温度 (カバー付)	℃	-10 ~ +71 (+61 ~ +71 : 強制空冷) (-10℃ : 60%、0~50℃ : 100%、+60 : 70%、+71 : 50%)	-10 ~ +70 (-10~+50 : 100%、+60 : 60%、+70 : 20%)
保存温度		℃	- 30 ~ + 85	- 30 ~ + 85	- 30 ~ + 85
動作湿度		%RH	30 ~ 90 (結露なきこと)	30 ~ 90 (結露なきこと)	30 ~ 90 (結露なきこと)
保存湿度		%RH	10 ~ 95 (結露なきこと)	10 ~ 95 (結露なきこと)	10 ~ 95 (結露なきこと)
耐振動		-	非動作時 10 ~ 55Hz (掃引1 分間) 19.6m/s <sup>2</sup> 一定 X、Y、Z 各方向1 時間	非動作時 10 ~ 55Hz (掃引1 分間) 19.6m/s <sup>2</sup> 一定 X、Y、Z 各方向1 時間	非動作時 10 ~ 55Hz (掃引1 分間) 19.6m/s <sup>2</sup> 一定 X、Y、Z 各方向1 時間
耐衝撃 (梱包時)		-	196.1m/s <sup>2</sup> 以下	196.1m/s <sup>2</sup> 以下	196.1m/s <sup>2</sup> 以下
冷却方式		-	自然空冷、強制空冷	自然空冷	自然空冷
絶縁		耐電圧	入力-FG間	2kVAC (20mA) 1分間	2kVAC (20mA) 1分間
	入力-出力間		2kVAC (20mA)1分間	3kVAC (20mA)1分間	3kVAC (20mA)1分間
	出力-FG間		-	500VAC (20mA)1分間	500VAC (20mA)1分間
絶縁抵抗	出力-FG間	100M Ω以上 (500VDC) 25℃、70% RH	100M Ω以上 (500VDC) 25℃、70% RH	100M Ω以上 (500VDC) 25℃、70% RH	
適応規格	安全規格	-	-	-	-
	高調波入力電流規制	-	-	IEC61000-3-2準拠	IEC61000-3-2準拠
	雑音端子電圧、雑音電界強度	-	-	EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B 各準拠	EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B 各準拠
	イミューニティ	-	-	IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11 各準拠	IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11 各準拠
構造	質量	g	930	470 typ	520 typ
	サイズ (W × H × D)	mm	63 × 97 × 200	33 × 82 × 160	42 × 82 × 160

※詳細は仕様書・取り扱い説明書をご確認ください。

【出力デレイトイング】



\*MS-11 : +61℃~+71℃では強制空冷の必要があります

