

PV1R5 – CCG1R5 – CC3-xxSS-E 仕様比較表

TDKラムダ株式会社
2023年4月

仕様項目・単位		PV1R5-48-5	CCG1R5-48-05S	CC3-4805SS-E	
入力	定格電圧	VDC	48	48	
	電圧範囲	VDC	36~72	18~76	
	効率 typ	%	76	76	
	電流 typ	A	0.04	0.041	
出力	定格電圧	VDC	5	5	
	最大電流	A	0.3	0.3	
	最大電力	W	1.5	1.5	
	最大入力変動 (入力電圧範囲内)	mV	20	20	
	最大負荷変動 (0%~100%負荷)	mV	40	20	
	最大温度変動	mV	70 (-20℃~+50℃)	125 (-40℃~+85℃)	
	総合変動 max	%	-	-	
	リップルノイズ typ/max	mVp-p	120 max	200	
	出力電圧設定精度 max	%	±3	±2	
	電圧可変範囲	VDC	5.0~6.0	4.75~5.5	
機能	過電流保護	-	あり (出力電流制限方式自動復帰型)	あり (間欠方式自動復帰型)	
	過電圧保護	-	なし	なし	
	リモートON/OFFコントロール	-	なし	あり	
環境	動作周囲温度	℃	- 20 ~+ 70	- 40 ~+ 100	
	保存周囲温度	℃	- 30 ~+ 85	- 55 ~+ 125	
	動作周囲湿度	%RH	30 ~ 90 (結露なきこと)	5 ~ 95 (結露なきこと)	
	保存周囲湿度	%RH	10 ~ 95 (結露なきこと)	5 ~ 95 (結露なきこと)	
	耐振動	-	非動作時、10~55~10Hz、掃引1分間 振幅1.5mm一定(最大 88.3m/s ²) X,Y,Z各方向 2時間	非動作時、10~55Hz、掃引 1分間 全振幅 1.65mm (max 98 m/s ²) 3方向、各1h	10~55Hz、掃引 15分間 全振幅 1.52mm 3方向、各2h
	耐衝撃	-	196.1m/s ² (20G)以下	490.3 m/s ² 以下	980m/s ² (100G) 6ms、6方向、各3回、非動作時
絶縁	耐電圧	入力端子-ケース間	-	-	
		入力端子-出力端子間	500VAC (5mA) 1分間	1.5kVDC(20mA) or 1kVAC (20mA) 1分間	
		出力端子-ケース間	-	-	
	絶縁抵抗	入力端子-出力端子間	100M Ω以上 (500VDC、25℃、70%RH)	100M Ω以上 (500VDC、25℃、70%RH)	50M Ω以上 (500VDC)
適応規格	安全規格	-	-	UL62368-1、CSA 62368-1、EN62368-1 IEC62368-1 各認定	
構造	質量 typ	g	3	3	
	サイズ (W × H × D)	mm	28.5 × 18 × 8.5	15.7 × 11.5 × 10.4	

※詳細は仕様・取扱説明書をご確認ください。

【出力デレーティング】

*自然空冷



