

**DRJ15/E**

仕様規格書 (1/2)

A265-01-11/E-A

仕様項目・単位		型名	DRJ15-24-1/E	
<b>入力</b>				
入力電圧範囲及び周波数	(*2)(*13)	-	85 - 264VAC (47 - 63Hz) または 120 - 370VDC	
効率 (Typ)	(*1)	100VAC	%	87
		230VAC	%	87
入力電流 (Typ)	(*1)	A	0.32/0.18	
入力サージ電流 (Typ)	(*1)(*3)	-	100VAC にて 14A、230VAC にて 33A、Ta=25°C、コールドスタート時	
高調波電流規制		-	-	
力率 (Typ)		-	-	
漏洩電流	(*10)	-	0.75mA 以下	
<b>出力</b>				
定格出力電圧		V	24	
最大出力電流		A	0.63	
最大出力電力		W	15.1	
最大入力変動	(*4)(*5)	mV	120	
最大負荷変動	(*4)(*6)	mV	192	
最大温度変動		-	0.02% / °C 以下	
最大リップルノイズ	(*4)	0<Ta<70°C	mV	240
		-20≤Ta≤0°C	mV	300
		Io≤30%	mV	300
出力電圧可変範囲		V	21.6 - 28.5	
出力保持時間 (Typ)	(*9)	-	20ms	
過電流保護(OCP)	(*7)	A	0.66 -	
過電圧保護(OVP)	(*8)	V	30.0 - 34.8	
<b>機能</b>				
リモートON/OFFコントロール		-	なし	
並列運転		-	なし	
直列運転		-	可能	
<b>環境</b>				
動作周囲温度	(*11)(*13)	-	-20 - +70°C (-20°C:50%, -10- +55°C:100%, +70°C:50%)	
動作周囲湿度		-	30 - 95%RH (結露なき事)	
保存温度		-	-40 - +85°C	
保存湿度		-	10 - 95%RH (結露なき事)	
耐振動		-	非動作時、10 - 55Hz (掃引1分間) 19.6m/s <sup>2</sup> 一定、X、Y、Z 各方向1時間	
耐衝撃 (梱包時)		-	294m/s <sup>2</sup> 以下	
冷却方式		-	自然空冷	
<b>絶縁</b>				
耐電圧		-	入力 - FG 間 : 2kVAC (20mA)、入力 - 出力間 : 3kVAC (20mA) 出力 - FG 間 : 500VAC (50mA) 各1分間	
絶縁抵抗		-	出力 - FG 間 : 500VDC にて 100MΩ 以上 (25°C、70%RH)	
<b>適応規格</b>				
安全規格		-	UL62368-1, CSA62368-1, Class 2 Output per UL1310, EN62368-1, UL60950-1, CSA60950-1, UL508, CSA C22.2 No.107.1. 各認定 電気用品安全法 別表第八 準拠 (100VAC 時のみ)	
雑音端子電圧	(*12)	-	EN55011/EN55032-B, FCC-ClassB, VCCI-B 各準拠	
雑音電界強度	(*12)	-	EN55011/EN55032-B, FCC-ClassB, VCCI-B 各準拠	
イミュニティ	(*12)	-	IEC61000-6-2 IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠	
入力ディップ		-	SEMI-F47 準拠 (200VAC 時のみ)	
<b>機構</b>				
質量 (Typ)		g	115	
サイズ (W x H x D)		mm	21.5 x 75 x 90 ( 外観図参照 )	


A265-01-11/E-A

\*ご使用前に取扱説明書を十分にお読みください。

= 注 =

- \*1. 入力電圧 100VAC/230VAC、Ta=25°C時、定格出力電圧及び最大出力電力時の値です。
- \*2. 安全規格 (UL、CSA) 対応の為、銘板シールの入力電圧範囲は100-240VAC、50/60Hzと表示されます。
- \*3. 内蔵ノイズフィルタ部への入力サージ電流 (0.2ms以下) は除きます。
- \*4. 入力及び負荷変動、リップル電圧の測定回路については、図1 をご参照ください。
- \*5. 85-264VAC、負荷一定時の値です。
- \*6. 無負荷 - 全負荷、入力電圧一定時の値です。
- \*7. フの字方式自動復帰型です。間欠動作で保護します。過負荷・短絡状態は避けてください。
- \*8. OVP回路は出力遮断方式手動リセット型です。(入力再投入で出力が復帰します。)
- \*9. 入力電圧 100VAC、Ta=25°C時、定格出力電圧及び80%出力電力時の値です。
- \*10. UL、CSA、及び電気用品安全法準拠の測定値 (60Hz) です。Ta=25°C
- \*11. 出力ディレーティング
  - 標準取付時の値です。その他の取り付け方向については、負荷対周囲温度の出力ディレーティング(A265-01-12/E-)をご参照ください。
  - 負荷率(%)は最大出力電力、または最大出力電流に対する値です。  
最大負荷率を超えないようにしてください。
- \*12. 電源は最終装置に組み込まれる製品と考えられます。  
最終装置でEMC規格に基いて評価を実施してください。
- \*13. 90VAC以下は出力ディレーティングが必要です。出力ディレーティング (A265-01-12/E-) をご参照ください。



図1




A265-01-12/E

周囲温度 (°C)	負荷 (%)	
	取付方向 A	取付方向 B
-20	50	50
-10 - +45	100	100
55	100	80
70	50	50

入力電圧(VAC)	負荷 (%)
	取付方向 A,B
85	80
90 - 264	100



取付方向 A  
(標準取付)



取付方向 B

