


spec / model		PAQ100S48-5	iQE48030A050V-001-R	
入力	電圧	36 ~ 76VDC	36 ~ 75VDC	
	電流	2.37A (typ)	10A (max)	
	効率はIo:100%	90% (typ)	91% (typ)	
出力	定格電圧	5VDC	5VDC	
	最小電流	-	3A	
	最大電流	20A	30A	
	入力変動	max 10mV	20mV	
	負荷変動	max 10mV	30mV	
	温度変動	max 0.02%/°C	-	
	総合変動	max -	4.85 ~ 5.15V	
	リップル&ノイズ	max 100mVp-p	150mVp-p	
	電圧可変範囲	±15%	±10%	
	機能	過電流保護	21 ~ 28A	41A (typ)
過電圧保護		6.0 ~ 7.0V	5.7 ~ 6.8V	
加熱保護		あり	あり	
PI-トビツク		あり	あり	
PI-トビツク		あり (Negative)	あり (Negative)	
並列運転		不可	不可	
直列運転		可	可	
耐電圧	入力-出力間	1.5kVDC 1分間	1.5kVDC 1分間	
	入力-筐体間	-	-	
	出力-筐体間	-	-	
絶縁抵抗	入力-出力間	100MΩ 以上 (25°C, 70%RH, 500VDC)	-	
	入力-筐体間	-	-	
	出力-筐体間	-	-	
環境	動作温・湿度	周囲温度: -40 ~ +85°C 5 ~ 95%RH (結露なきこと)	温度測定点 Tc: -40 ~ +124°C	
	保存温・湿度	-40 ~ +100°C 5 ~ 95%RH (結露なきこと)	-55 ~ +125°C	
	デレレーティング (標準取付時)	-40 ~ +5°C: 100%, 80°C: 0% (自然空冷)	出力デレレーティング参照	
	耐振動 (非動作時)	10 ~ 55Hz (掃引1分間) 振幅 0.825mm 一定(最大49.0m/s ²) X,Y,Z 各方向 1時間	第1スイープ: 5 ~ 50Hz にて 4.9m/s ² 第2スイープ: 50 ~ 500Hz にて 14.7m/s ² X,Y,Z 方向	
	耐衝撃	196.1m/s ² 冷却方式 自然空冷, 強制空冷	非動作時 490m/s ² 自然空冷, 強制空冷	
構造	サイズ	W	36.8mm	36.83mm
		H	8.5mm	9.91mm
		D	57.9mm	57.91mm
	質量	50g (typ)	50g (max)	
規格	安全規格	UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1 各認定	UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, VDE 0805-1, EN60950-1 各認定	

※詳細は仕様・取扱説明書をご確認ください。

PAQ100S48-5

測定条件: 風向き = Vin(+) → Vin(-)

出力デレレーティング



iQE48030A050V-001-R

測定条件: 風向き = Vin(-) → Vin(+)

出力デレレーティング

