

CCGS15-24-xxD

仕様規格書

C317-01-11

仕様項目		型名	CCGS15-24-12D		CCGS15-24-15D	
入力						
電圧範囲(DC)		V	9-36			
効率 (Typ.)		(*1) %	87		89	
電流 (Typ.)		(*1) A	0.74		0.70	
出力						
定格電圧(DC)		V	+/-12		+/-15	
電圧初期設定精度		(*1) -	11.39 - 12.60		14.24 - 15.75	
最大電流		A	0.65		0.5	
最大電力		W	15.6		15	
最大入力変動		(*2) mV	60		75	
最大負荷変動	(*3) 平衡負荷	mV	120		150	
	(*7) 非平衡負荷	mV	480		600	
最大温度変動		-	0.02% / °C 以下			
最大リップルノイズ	0≤Ta≤70°C	mV	130		130	
	(*4) -20≤Ta<0°C	mV	180		180	
保護機能						
過電流保護		(*5) -	105% (最小値)			
過電圧保護		-	なし			
機能						
リモートON/OFFコントロール		(*4) -	可能			
リモートセンシング		-	不可能			
並列運転		-	不可能			
直列運転		(*4) -	可能			
環境						
動作温度		(*6) -	-20 ～ +70°C			
保存温度		-	-30 ～ +85°C			
動作湿度		-	20 ～ 95%RH (結露なきこと)			
保存湿度		-	10 ～ 95%RH (結露なきこと)			
耐振動		-	非動作時, 10 - 55Hz (スイープ時間3分) 19.6m/s ² 一定, X,Y,Z 各1時間			
耐衝撃		-	196.1m/s ²			
冷却方式		-	自然空冷			
絶縁						
耐電圧		-	入力 - FG間 : 1.5kVDC (10mA), 入力 - 出力間 : 1.5kVDC (10mA), 出力 - FG間 : 1.0kVDC (10mA) 各1分			
絶縁抵抗		-	出力 - FG間 : 500VDCにおいて100MΩ以上 (25°C、70%RH)			
適応規格						
安全規格		-	IEC/EN/UL/CSA 62368-1 (高度 5,000m以下) 各認証			
機構						
質量 (Typ.)		g	95			
サイズ (W x H x D)		mm	52.0 x 23.5 x 93.0			

*ご使用前に、取扱説明書を十分にお読みください。

= 注 =

*1. 入力電圧24VDC、最大出力電流時の値です。(周囲温度 = +25°C)

*2. 入力電圧9 - 36VDC、負荷一定時の値です。

*3. 無負荷 - 全負荷、入力電圧一定時の値です。

*4. 取扱説明書をご参照ください。

*5. 間欠動作、自動復帰型です。

*6. 取扱説明書の出力ディレーティングカーブをご参照ください。

*7. 一方が全負荷、もう一方が20%負荷 - 全負荷、入力電圧一定時の値です。