

ZWS100BAF

EVALUATION DATA

型式データ

INDEX

1. 測定方法	Evaluation Method	PAGE
1.1	測定回路 Circuit used for determination	
	測定回路1 Circuit 1 used for determination	T-1
	静特性 Steady state data	
	過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics	
	過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics	
	出力立ち上がり特性 Output rise characteristics	
	出力立ち下がり特性 Output fall characteristics	
	出力保持時間特性 Hold up time characteristics	
	測定回路2 Circuit 2 used for determination	T-1
	ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性	
	Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control	
	測定回路3 Circuit 3 used for determination	T-2
	過渡応答（負荷急変）特性 Dynamic load response characteristics	
	測定回路4 Circuit 4 used for determination	T-2
	入力サージ電流（突入電流）波形 Inrush current waveform	
	測定回路5 Circuit 5 used for determination	T-2
	リーク電流特性 Leakage current characteristics	
	測定回路6 Circuit 6 used for determination	T-3
	出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform	
	測定構成 Configuration used for determination	T-3
	EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics	
	(a) 雑音端子電圧（帰還ノイズ） Conducted Emission	
	(b) 雑音電界強度（放射ノイズ） Radiated Emission	
1.2	使用測定機器 List of equipment used	T-4

2. 特性データ	Characteristics	
2.1 静特性	Steady state data	
(1) 入力・負荷・温度変動／出力起動・遮断電圧	Regulation - line and load, Temperature drift	
	/ Start up voltage and Drop out voltage	T-5
(2) 効率対出力電流	Efficiency vs. Output current	T-6
(3) 入力電流対出力電流	Input current vs. Output current	T-7
(4) 入力電力・力率対出力電流	Input power and Power factor vs. Output current	T-8
2.2 過電流保護特性	Over current protection (OCP) characteristics	T-9
2.3 過電圧保護特性	Over voltage protection (OVP) characteristics	T-9
2.4 出力立ち上がり特性	Output rise characteristics	T-10
2.5 出力立ち下がり特性	Output fall characteristics	T-11
2.6 ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性	Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control	T-12
	標準品 ZWS100BAF-*/R にて対応	
	For alternative standard model ZWS100BAF-*/R	
2.7 出力保持時間特性	Hold up time characteristics	T-13
2.8 過渡応答（負荷急変）特性	Dynamic load response characteristics	T-14
2.9 入力電圧瞬停特性	Response to brown out characteristics	T-15～16
2.10 入力サージ電流（突入電流）波形	Inrush current waveform	T-17
2.11 高調波成分	Input current harmonics	T-18
2.12 入力電流波形	Input current waveform	T-18
2.13 リーク電流特性	Leakage current characteristics	T-19
2.14 出力リップル、ノイズ波形	Output ripple and noise waveform	T-20
2.15 EMI特性	Electro-Magnetic Interference characteristics	T-21～24


使用記号 Terminology used

	定義	Definition
V_{in} 入力電圧	Input voltage
V_{out} 出力電圧	Output voltage
I_{in} 入力電流	Input current
I_{out} 出力電流	Output current
T_a 周囲温度	Ambient temperature
f 周波数	Frequency

1. 測定方法 Evaluation Method
 1.1 測定回路 Circuit used for determination


測定回路1 Circuit 1 used for determination

- 静特性 Steady state data
- 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics
- 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics
- 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics
- 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics
- 出力保持時間特性 Hold up time characteristics




測定回路2 Circuit 2 used for determination

- ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性
 Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control
- 準標準品 ZWS150BAF-*/R にて対応
 For alternative standard model ZWS150BAF-*/R




測定回路3 Circuit 3 used for determination

・過渡応答 (負荷急変) 特性 Dynamic load response characteristics




測定回路4 Circuit 4 used for determination

・入力サージ電流 (突入電流) 波形 Inrush current waveform




測定回路5 Circuit 5 used for determination

・リーク電流特性 Leakage current characteristics



測定回路6 Circuit 6 used for determination


・出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform




測定構成 Configuration used for determination

・EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ) Conducted Emission



(b) 雑音電界強度 (放射ノイズ) Radiated Emission



1.2 使用測定機器 List of equipment used

	EQUIPMENT USED	MANUFACTURER	MODEL NO.
1	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE	TEKTRONIX	TDS3012
2	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE	YOKOGAWA ELECT.	DL9040L
3	DIGITAL MULTIMETER	AGILENT	34970A
4	DIGITAL POWER METER	YOKOGAWA ELECT.	WT210
5	CURRENT PROBE	YOKOGAWA ELECT.	701928 / 701930
6	DYNAMIC DUMMY LOAD	TAKASAGO	FK-200L / FK-400L
7	DUMMY LOAD	PCN	RHF250 SIRIES
8	SLIDE REGULATOR	MATSUNAGA	S3-24100
9	CVCF	TAKASAGO	AA2000XG
10	CVCF	NF	ES10000S
11	LEAKAGE CURRENT METER	HIOKI	3156
12	DYNAMIC DIP SIMULATOR	TAKAMISAWA	PSA-210
13	CONTROLLED TEMP. CHAMBER	ESPEC	SU-641 / SH-241
14	EMI TEST RECEIVER / SPECTRUM ANALYZER	ROHDE & SCHWARZ	ESCI
15	PRE AMP.	SONOMA	310N
16	AMN	SCHWARZBECK	NNLK8121
17	ANTENNA	SCHWARZBECK	CBL6111D
18	HARMONIC / FLICKER ANALYZER	KIKUSUI	KHA1000
19	SINGLE-PHASE MASTER	NF	4420
20	REFERENCE IMPEDANCE NETWORK 20A	NF	4150
21	MULTI OUTLET UNIT	KIKUSUI	OT01-KHA

2.1 静特性 Steady state data

(1) 入力・負荷・温度変動／出力起動・遮断電圧

Regulation - line and load, Temperature drift / Start up voltage and Drop out voltage


5V		1. Regulation - line and load				Condition Ta : 25 °C	
Iout \ Vin	85VAC	100VAC	200VAC	265VAC	line regulation		
0%	5.006V	5.006V	5.006V	5.007V	1mV	0.020%	
50%	5.002V	5.002V	5.002V	5.003V	1mV	0.020%	
100%	4.999V	4.999V	4.999V	4.999V	0mV	0.000%	
load	7mV	7mV	7mV	8mV			
regulation	0.140%	0.140%	0.140%	0.160%			
2. Temperature drift		Conditions Vin : 100 VAC				Iout : 100 %	
Ta	-10°C	+25°C	+50°C	temperature stability			
Vout	5.000V	4.999V	4.979V	21mV	0.420%		
3. Start up voltage and Drop out voltage		Conditions Ta : 25 °C				Iout : 100 %	
Start up voltage (Vin)		76VAC					
Drop out voltage (Vin)		63VAC					
12V		1. Regulation - line and load				Condition Ta : 25 °C	
Iout \ Vin	85VAC	100VAC	200VAC	265VAC	line regulation		
0%	12.018V	12.019V	12.019V	12.019V	1mV	0.008%	
50%	12.015V	12.016V	12.016V	12.016V	1mV	0.008%	
100%	12.013V	12.013V	12.013V	12.013V	0mV	0.000%	
load	5mV	6mV	6mV	6mV			
regulation	0.042%	0.050%	0.050%	0.050%			
2. Temperature drift		Conditions Vin : 100 VAC				Iout : 100 %	
Ta	-10°C	+25°C	+50°C	temperature stability			
Vout	12.011V	12.013V	12.013V	2mV	0.017%		
3. Start up voltage and Drop out voltage		Conditions Ta : 25 °C				Iout : 100 %	
Start up voltage (Vin)		75VAC					
Drop out voltage (Vin)		65VAC					
24V		1. Regulation - line and load				Condition Ta : 25 °C	
Iout \ Vin	85VAC	100VAC	200VAC	265VAC	line regulation		
0%	24.036V	24.037V	24.037V	24.037V	1mV	0.004%	
50%	24.034V	24.034V	24.034V	24.034V	0mV	0.000%	
100%	24.035V	24.035V	24.035V	24.035V	0mV	0.000%	
load	2mV	3mV	3mV	3mV			
regulation	0.008%	0.013%	0.013%	0.013%			
2. Temperature drift		Conditions Vin : 100 VAC				Iout : 100 %	
Ta	-10°C	+25°C	+50°C	temperature stability			
Vout	24.049V	24.035V	24.020V	29mV	0.121%		
3. Start up voltage and Drop out voltage		Conditions Ta : 25 °C				Iout : 100 %	
Start up voltage (Vin)		75VAC					
Drop out voltage (Vin)		65VAC					

(2) 効率対出力電流


Efficiency vs. Output current

Conditions Vin : 85 VAC -----
 : 100 VAC - - - - -
 : 200 VAC ————
 : 265 VAC - - - - -
 Ta : 25 °C


5V



12V




24V



(3) 入力電流対出力電流
Input current vs. Output current


5V

Vin	Input current	
	Iout : 0%	Control OFF*
85VAC	0.06A	0.04A
100VAC	0.06A	0.04A
200VAC	0.08A	0.07A
265VAC	0.10A	0.09A




12V

Vin	Input current	
	Iout : 0%	Control OFF*
85VAC	0.04A	0.03A
100VAC	0.04A	0.04A
200VAC	0.07A	0.07A
265VAC	0.09A	0.09A



24V

Vin	Input current	
	Iout : 0%	Control OFF*
85VAC	0.04A	0.03A
100VAC	0.04A	0.04A
200VAC	0.07A	0.07A
265VAC	0.09A	0.09A



* 標準品 ZWS100BAF-*/R にて対応
For alternative standard model ZWS100BAF-*/R

ZWS100BAF


(4) 入力電力・力率対出力電流

Input power and Power factor vs. Output current

Conditions Vin : 85 VAC -----
 : 100 VAC - - - - -
 : 200 VAC ————
 : 265 VAC - - - - -
 Ta : 25 °C


5V

Vin	Input power	
	Iout : 0%	Control OFF*
85VAC	3.8W	0.8W
100VAC	3.7W	1.0W
200VAC	3.8W	1.7W
265VAC	3.8W	1.7W




12V

Vin	Input power	
	Iout : 0%	Control OFF*
85VAC	1.3W	0.9W
100VAC	1.3W	1.2W
200VAC	1.9W	1.7W
265VAC	2.0W	1.7W



24V

Vin	Input power	
	Iout : 0%	Control OFF*
85VAC	1.4W	0.9W
100VAC	1.5W	1.2W
200VAC	2.1W	1.9W
265VAC	2.1W	1.9W



* 準標準品 ZWS100BAF-*/R にて対応

For alternative standard model ZWS100BAF-*/R

2.2 過電流保護特性

Over current protection (OCP) characteristics

2.3 過電圧保護特性

Over voltage protection (OVP) characteristics

Conditions Vin : 100 VAC

Ta : -10 °C

25 °C

50 °C



- - - -

Conditions Vin : 100 VAC



Iout : 0 %

Ta : 25 °C



5V



12V




24V



2.4 出力立ち上がり特性

Output rise characteristics




Conditions Vin : 85 VAC (A)
 100 VAC (B)
 200 VAC (C)
 265 VAC (D)
 Ta : 25 °C



2.5 出力立ち下がり特性

Output fall characteristics

Conditions Vin : 85 VAC (A)
 100 VAC (B)
 200 VAC (C)
 265 VAC (D)
 Ta : 25 °C





2.6 ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下り特性 Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control



Conditions V_{in} : 100 VAC
 I_{out} : 100 %
 T_a : 25 °C

準標準品 ZWS100BAF-*/R に対応
 For alternative standard model ZWS100BAF-*/R



5V



12V



24V




2.7 出力保持時間特性


Hold up time characteristics

Conditions Vin : 100 VAC -----
200 VAC ————
Ta : 25 °C


5V



12V






24V



2.8 過渡応答 (負荷急変) 特性

Dynamic load response characteristics

Conditions Vin : 100 VAC
 Iout : 50 % ↔ 100 %
 (tr = tf = 50us)
 Ta : 25 °C




2.9 入力電圧瞬停特性

Response to brown out characteristics

Conditions Vin : 100 VAC
Iout : 100 %
Ta : 25 °C


5V

A = 28ms
B = 32ms
C = 35ms




12V

A = 33ms
B = 36ms



24V

A = 27ms
B = 36ms




2.9 入力電圧瞬停特性

Response to brown out characteristics

Conditions Vin : 200 VAC
Iout : 100 %
Ta : 25 °C


5V

A = 29ms
B = 32ms
C = 37ms




12V

A = 34ms
B = 37ms



24V

A = 28ms
B = 37ms




2.10 入力サージ電流 (突入電流) 波形
Inrush current waveform


5V

Conditions Vin : 100 VAC
Iout : 100 %
Ta : 25 °C

Switch on phase angle of input AC voltage
 $\phi = 0^\circ$




Switch on phase angle of input AC voltage
 $\phi = 90^\circ$




Conditions Vin : 200 VAC
Iout : 100 %
Ta : 25 °C

Switch on phase angle of input AC voltage
 $\phi = 0^\circ$



Switch on phase angle of input AC voltage
 $\phi = 90^\circ$




2.11 高調波成分

Input current harmonics


Conditions Iout : 100 %
Ta : 25 °C

5V

Vin : 100 VAC




Vin : 230 VAC



2.12 入力電流波形

Input current waveform

Conditions Iout : 100 %
Ta : 25 °C




2.13 リーク電流特性

Leakage current characteristics


Conditions Iout : 0 % -----
 100 % ————
 Ta : 25 °C
Equipment used : 3156 (HIOKI)

5V

f: 50 Hz




f: 60 Hz




2.14 出力リップル、ノイズ波形
Output ripple and noise waveform

Conditions Vin : 100 VAC
Iout : 100 %
Ta : 25 °C


5V



12V



24V



2.15 EMI 特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

Conditions Vin : 230 VAC

Iout : 100 %



Ta : 25 °C

雑音端子電圧

Conducted Emission

5V

Point A (781kHz)		
Ref. Data	Limit (dBuV)	Measure (dBuV)
QP	56.0	34.2
AV	46.0	26.5



Point B (784kHz)		
Ref. Data	Limit (dBuV)	Measure (dBuV)
QP	56.0	35.7
AV	46.0	27.9

EN55011-B,EN55032-B,FCC-Bの限界値はVCCI class Bの限界値と同じ
Limit of EN55011-B,EN55032-B,FCC-B are same as its VCCI class B.

2.15 EMI 特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

Conditions Vin : 230 VAC

Iout : 100 %


Ta : 25 °C

雑音端子電圧


Conducted Emission

12V

Point A (774kHz)		
Ref. Data	Limit (dBuV)	Measure (dBuV)
QP	56.0	33.1
AV	46.0	25.3



Point B (774kHz)		
Ref. Data	Limit (dBuV)	Measure (dBuV)
QP	56.0	34.1
AV	46.0	27.0



EN55011-B,EN55032-B,FCC-Bの限界値はVCCI class Bの限界値と同じ
Limit of EN55011-B,EN55032-B,FCC-B are same as its VCCI class B.

2.15 EMI 特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

Conditions Vin : 230 VAC

Iout : 100 %



Ta : 25 °C

雑音端子電圧

Conducted Emission

24V

Point A (776kHz)		
Ref. Data	Limit (dBuV)	Measure (dBuV)
QP	56.0	34.0
AV	46.0	27.1



Point B (776kHz)		
Ref. Data	Limit (dBuV)	Measure (dBuV)
QP	56.0	35.8
AV	46.0	28.8

EN55011-B,EN55032-B,FCC-Bの限界値はVCCI class Bの限界値と同じ
Limit of EN55011-B,EN55032-B,FCC-B are same as its VCCI class B.

2.15 EMI 特性

Electro-Magnetic Interference characteristics


Conditions Vin : 230 VAC

Io : 100 %

Ta : 25 °C

雑音電界強度

Radiated Emission



EN55011-B,EN55032-B,FCC-Bの限界値はVCCI class Bの限界値と同じ
Limit of EN55011-B,EN55032-B,FCC-B are same as its VCCI class B.

表示はピーク値
Indication is peak values.