

HWS3000GT-130

EVALUATION DATA

型式データ

INDEX

| | PAGE |
|---|--------------------|
| 1. 測定方法 Evaluation Method | |
| 1-1. 測定回路 Circuit used for determination | |
| 測定回路1 Circuit 1 used for determination..... | 4 |
| 静特性 Steady state data | |
| 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics | |
| 出力保持時間特性 Hold up time characteristics | |
| 出力電圧立ち上がり/立ち下がり特性 Output voltage rise/fall characteristics | |
| 出力電流立ち上がり/立ち下がり特性 Output current rise/fall characteristics | |
| 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics | |
| 入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics | |
| 入力電流波形 Input current waveform | |
| 過渡応答(負荷急変)特性 Dynamic load response characteristics | |
| 出力リップル、ノイズ電流波形 Output ripple and noise current waveform | |
| 測定回路2 Circuit 2 used for determination..... | 4 |
| リーケ電流特性 Leakage current characteristics | |
| 測定回路3 Circuit 3 used for determination..... | 5 |
| 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics | |
| 測定回路4 Circuit 4 used for determination..... | 5 |
| 入力サージ電流(突入電流)波形 Inrush current waveform | |
| 測定回路5 Circuit 5 used for determination..... | 6 |
| ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性 | |
| Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control | |
| 測定回路6 Circuit 6 used for determination..... | 7 |
| 出力リップル、ノイズ電圧波形 Output ripple and noise voltage waveform | |
| 測定構成 Configuration used for determination | 7 |
| EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics | |
| (a) 雑音端子電圧(帰還ノイズ) Conducted Emission | |
| (b) 雑音電界強度(放射ノイズ) Radiated Emission | |
| 1-2. 使用測定機器 List of equipment used | 8 |
| 2. 特性データ Characteristics | |
| 2-1. 定電圧出力モード Constant voltage output mode | |
| 2-1-1. 静特性 Steady state data | |
| (1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift | 9 |
| (2) リップルノイズ電圧対出力電流 Ripple noise voltage vs. Output current | 9 |
| (3) 効率・力率対出力電流 Efficiency and Power factor vs. Output current | 10 |
| (4) 入力電力対出力電流 Input power vs. Output current | 10 |
| (5) 入力電流対出力電流 Input current vs. Output current | 11 |
| 2-1-2. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics..... | 12 |
| 2-1-3. 出力保持時間特性 Hold up time characteristics..... | 12 |
| 2-1-4. 出力電圧立ち上がり特性 Output voltage rise characteristics | 13 |

| | |
|--|-----------------------|
| 2-1-5. 出力電圧立ち下がり特性 Output voltage fall characteristics | 13 |
| 2-1-6. ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性 Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control | |
| (a) リモートON/OFFコントロール端子によるON/OFF ON/OFF control by remote ON/OFF control terminal | 14 |
| (b) RS-485通信によるON/OFF ON/OFF control by RS-485 | 15 |
| 2-1-7. 過渡応答(負荷急変)特性 Dynamic load response characteristics | 16 |
| 2-1-8. 入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics | 16 |
| 2-1-9. 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform | 17 |
| 2-2. 定電流动出力モード Constant current output mode | |
| 2-2-1. 静特性 Steady state data | |
| (1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift | 18 |
| (2) リップルノイズ電流対出力電圧 Ripple noise current vs. Output voltage | 18 |
| (3) 効率・力率対出力電圧 Efficiency and Power factor vs. Output voltage | 19 |
| (4) 入力電力対出力電圧 Input power vs. Output voltage | 19 |
| (5) 入力電流対出力電圧 Input current vs. Output voltage | 20 |
| 2-2-2. 通電ドリフト特性 Warm up current drift characteristics | 21 |
| 2-2-3. 出力電流立ち上がり特性 Output current rise characteristics | 22 |
| 2-2-4. 出力電流立ち下がり特性 Output current fall characteristics | 22 |
| 2-2-5. ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性 Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control | |
| (a) リモートON/OFFコントロール端子によるON/OFF ON/OFF control by remote ON/OFF control terminal | 23 |
| (b) RS-485通信によるON/OFF ON/OFF control by RS-485 | 24 |
| 2-2-6. 入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics | 25 |
| 2-2-7. 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform | 25 |
| 2-3. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics | 26 |
| 2-4. 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics | 26 |
| 2-5. 入力サーボ電流(突入電流)波形 Inrush current waveform | 27 |
| 2-6. 入力電流波形 Input current waveform | 27 |
| 2-7. リーク電流特性 Leakage current characteristics | 28 |
| 2-8. EMI特性 Electro Magnetic Interference characteristics | 29-30 |

使用記号Terminology used

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ta : 周囲温度 Ambient temperature | f : 周波数 Frequency |
| Vin : 入力電圧 Input voltage | Iin : 入力電流 Input current |
| Vout : 出力電圧 Output voltage | Iout : 出力電流 Output current |
| Vaux : AUX電圧 AUX voltage | Iaux : AUX電流 AUX current |

※ 当社測定条件における結果であり、参考値としてお考え願います。
Test results are reference data based on our measurement condition.

1. 測定方法 Evaluation Method

1-1. 測定回路 Circuit used for determination

測定回路1 Circuit 1 used for determination

静特性 Steady state data

通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

出力保持時間特性 Hold up time characteristics

出力電圧立ち上がり/立ち下がり特性 Output voltage rise/fall characteristics

出力電流立ち上がり/立ち下がり特性 Output current rise/fall characteristics


過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics


入力電流波形 Input current waveform

過渡応答（負荷急変）特性 Dynamic load response characteristics

出力リップル、ノイズ電流波形 Output ripple and noise current waveform


測定回路2 Circuit 2 used for determination

リーク電流特性 Leakage current characteristics




測定回路3 Circuit 3 used for determination

過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics

測定回路4 Circuit 4 used for determination

入力サージ電流（突入電流）波形 Inrush current waveform




測定回路5 Circuit 5 used for determination

ON／OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性


Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control

(a) リモートON/OFFコントロール端子によるON/OFF

ON/OFF control by remote ON/OFF control terminal




(b) RS-485通信によるON/OFF ON/OFF control by RS-485



測定回路6 Circuit 6 used for determination


出力リップル、ノイズ電圧波形 Output ripple and noise voltage waveform




測定構成 Configuration used for determination

EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雜音端子電圧 (帰還ノイズ) Conducted Emission



(b) 雜音電界強度 (放射ノイズ) Radiated Emission



1-2. 使用測定機器 List of equipment used

| | EQUIPMENT USED | MANUFACTURER | MODEL NO. |
|----|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE | YOKOGAWA ELECT. | DLM2054 |
| 2 | DIGITAL MULTIMETER | KEYSIGHT | 34970A |
| 3 | DIGITAL POWER METER | HIOKI | PW3337 |
| 4 | CURRENT PROBE | YOKOGAWA ELECT. | 701930 |
| 5 | DYNAMIC DUMMY LOAD | KIKUSI | PLZ10005WSR |
| 6 | CVCF | KIKUSUI | PCR18000WEA2R |
| 7 | CONTROLLED TEMP. CHAMBER | ESPEC | PSL-4J |
| 8 | DYNAMIC DUMMY LOAD | TAKASAGO | FK-200L |
| 9 | LEAKAGE CURRENT METER | HIOKI | ST5540 |
| 10 | EMI TEST RECEIVER / SPECTRUM ANALYZER | ROHDE & SCHWARZ | ESR3 |
| 11 | PRE AMP. | SONOMA | 310N |
| 12 | AMN | SCHWARZBECK | NNLK8121 |
| 13 | ANTENNA | TESEQ | CBL6111D |

2. 特性データ Characteristics

2-1. 定電圧出力モード Constant voltage output mode

2-1-1. 静特性 Steady state data

(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift

1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

| Iout \ Vin | 170VAC | 200VAC | 230VAC | 265VAC | Line regulation | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--------|--|
| 0A | 130.166V | 130.129V | 130.142V | 130.148V | 37mV | 0.028% | |
| 11.6A | 129.891V | 129.874V | 129.910V | 129.918V | 44mV | 0.034% | |
| 23.2A | 129.920V | 129.932V | 129.930V | 129.935V | 15mV | 0.012% | |
| Load regulation | | 275mV | 255mV | 232mV | 230mV | | |
| | | 0.212% | 0.196% | 0.178% | 0.177% | | |

2. Temperature drift

Conditions Vin : 200 VAC

Iout : 23.2 A

| Ta | -20°C | +25°C | +50°C | Temperature stability |
|------|----------|----------|----------|-----------------------|
| Vout | 129.943V | 129.932V | 130.243V | 311mV 0.239% |

(2) リップルノイズ電圧対出力電流 Ripple noise voltage vs. Output current


Conditions Vin : 200 VAC

Vout : 130 V


Ta : -20 °C -----

25 °C - - -


50 °C ——



(3) 効率・力率対出力電流 Efficiency and Power factor vs. Output current




(4) 入力電力対出力電流 Input power vs. Output current



(5) 入力電流対出力電流 Input current vs. Output current


| Vin | Input current | |
|--------|---------------|-------------|
| | Iout : 0% | Control OFF |
| 200VAC | 0.19A | 0.22A |
| 230VAC | 0.20A | 0.25A |

Conditions
 Vin : 200 VAC ——
 230 VAC - - -
 Vout : 130 V
 Iaux : 0 %
 Ta : 25 °C




2-1-2. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

Conditions Vin : 200 VAC
Vout : 130 V
Iout : 23.2 A
Ta : 25 °C



2-1-3. 出力保持時間特性 Hold up time characteristics


Conditions Vin : 200 VAC
Vout : 130 V
Ta : 25 °C



2-1-4. 出力電圧立ち上がり特性 Output voltage rise characteristics


Conditions Vin : 200 VAC (A)
230 VAC (B)

Iaux : 100 %
Ta : 25 °C



2-1-5. 出力電圧立ち下がり特性 Output voltage fall characteristics

Conditions Vin : 200 VAC (A)
230 VAC (B)
Iaux : 100 %
Ta : 25 °C



2-1-6. ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性

Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control



(a) リモートON/OFFコントロール端子によるON/OFF

ON/OFF control by remote ON/OFF control terminal



Conditions Vin : 200 VAC

Ta : 25 °C

Iout : 0A



Iout : 23.2A





2-1-6. ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性

Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control

(b) RS-485通信によるON/OFF ON/OFF control by RS-485

Conditions Vin : 200 VAC

Ta : 25 °C




2-1-7. 過渡応答（負荷急変）特性 Dynamic load response characteristics

Conditions Vin : 200 VAC

Iout : 11.6A \leftrightarrow 23.2A

(tr = tf = 50us)

Ta : 25 °C



2-1-8. 入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics

瞬停時間 Interruption time

A : 出力電圧の低下なし Output voltage does not drop.


B : 出力電圧の低下が0Vまでいかない Output voltage drop down not reaching 0V.

C : 出力電圧が0Vまで低下 Output voltage drops until 0V.

Conditions Vin : 200 VAC

Iout : 23.2 A

Ta : 25 °C




2-1-9. 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform

Conditions Vin : 200 VAC

Vout : 130 V

Iout : 23.2 A

Ta : 25 °C



2-2. 定電流出力モード Constant current output mode

2-2-1. 静特性 Steady state data

(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift

1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

| Vout \ Vin | 132VAC | 200VAC | 230VAC | 265VAC | Line regulation |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| 13V | 23.25A | 23.25A | 23.26A | 23.25A | 9mA 0.039% |
| 65V | 23.23A | 23.22A | 23.22A | 23.23A | 7mA 0.030% |
| 130V | 23.24A | 23.23A | 23.24A | 23.24A | 5mA 0.022% |
| Load regulation | 23mA | 32mA | 34mA | 22mA | |
| | 0.099% | 0.138% | 0.147% | 0.095% | |


2. Temperature drift

Conditions Vin : 200 VAC
Vout : 130 V


| Ta | -20°C | +25°C | +50°C | Temperature stability |
|------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Iout | 23.21A | 23.23A | 23.24A | 23mA 0.099% |

(2) リップルノイズ電流対出力電圧 Ripple noise current vs. Output voltage


Conditions Vin : 200 VAC
 Iout : 23.2 A
 Ta : -20 °C -----
 25 °C -·-
 50 °C —



(3) 効率・力率対出力電圧 Efficiency and Power factor vs. Output voltage




(4) 入力電力対出力電圧 Input power vs. Output voltage



(5) 入力電流対出力電圧 Input current vs. Output voltage


| Vin | Input current | |
|--------|---------------|--|
| | Control OFF | |
| 200VAC | 0.22A | |
| 230VAC | 0.25A | |

Conditions
 Vin : 200 VAC ——
 230 VAC -----
 Iout : 23.2 A
 Iaux : 0 %
 Ta : 25 °C




2-2-2. 通電ドリフト特性 Warm up current drift characteristics

Conditions Vin : 200 VAC
Vout : 130 V
Iout : 23.2 A
Ta : 25 °C




2-2-3. 出力電流立ち上がり特性 Output current rise characteristics

Conditions Vin : 200 VAC (A)
 230 VAC (B)
 Vout : 130 V
 Iaux : 100 %
 Ta : 25 °C



2-2-4. 出力電流立ち下がり特性 Output current fall characteristics

Conditions Vin : 200 VAC (A)
 230 VAC (B)
 Vout : 130 V
 Iaux : 100 %
 Ta : 25 °C



2-2-5. ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性

Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control



(a) リモートON/OFFコントロール端子によるON/OFF

ON/OFF control by remote ON/OFF control terminal

Conditions Vin : 200 VAC

Vout : 130 V

Ta : 25 °C





2-2-5. ON/OFFコントロール時出力立ち上がり、立ち下がり特性


Output rise, fall characteristics with ON/OFF Control

(b) RS-485通信によるON/OFF ON/OFF control by RS-485


Conditions Vin : 200 VAC
 Vout : 130 V
 Ta : 25 °C




2-2-6. 入力電圧瞬停特性 Response to brown out characteristics



2-2-7. 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform



2-3. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics




2-4. 過電圧保護特性 Over voltage protection (OVP) characteristics

Conditions Vin : 200 VAC

Iout : 1 A

Ta : 25 °C





2-5. 入力サージ電流（突入電流）波形 Inrush current waveform

Conditions Vin : 200 VAC

Vout : Nominal output voltage

Iout : Maximum output current

Ta : 25 °C

Switch on phase angle of input AC voltage
 $\phi = 0^\circ$ Switch on phase angle of input AC voltage
 $\phi = 90^\circ$ 

2-6. 入力電流波形 Input current waveform


Conditions

Vin : 200 VAC



Vout : Nominal output voltage

Iout : Maximum output current

Ta : 25 °C



2-7. リーク電流特性 Leakage current characteristics



2-8. EMI特性 Electro Magnetic Interference characteristics

雜音端子電圧

Conducted Emission

Conditions Vin : 200 VAC

Vout : 130 V


Iout : 23.2 A

Iaux : 100 %

Ta : 25 °C


Phase : L1

| Point A (0.24MHz) | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Ref. Data | Limit (dB) | Measure (dB) |
| QP | 79.0 | 59.4 |
| AV | 66.0 | 57.3 |




Phase : L2

| Point B (0.24MHz) | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Ref. Data | Limit (dB) | Measure (dB) |
| QP | 79.0 | 62.4 |
| AV | 66.0 | 60.9 |



Phase : L3

| Point C (0.24MHz) | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Ref. Data | Limit (dB) | Measure (dB) |
| QP | 79.0 | 63.2 |
| AV | 66.0 | 62.2 |



EN55011-A,EN55032-A,FCC-Aの限界値はVCCI class Aの限界値と同じ

Limit of EN55011-A,EN55032-A,FCC-A are same as its VCCI class A.

波形はピーク値

Waveform is peak values.

2-8. EMI特性 Electro Magnetic Interference characteristics

雜音電界強度

Radiated Emission

Conditions Vin : 200 VAC

Vout : 130 V


Iout : 23.2 A

Iaux : 100 %

Ta : 25 °C


HORIZONTAL

| Point A (140MHz) | | |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Ref. Data | Limit (dB) | Measure (dB) |
| QP | 50.0 | 44.2 |



VERTICAL

| Point B (93MHz) | | |
|--------------------|---------------|-----------------|
| Ref. Data | Limit (dB) | Measure (dB) |
| QP | 50.0 | 44.9 |



| Point C (138MHz) | | |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Ref. Data | Limit (dB) | Measure (dB) |
| QP | 50.0 | 46.0 |

EN55011-A,EN55032-A,FCC-Aの限界値はVCCI class Aの限界値と同じ

Limit of EN55011-A,EN55032-A,FCC-A are same as its VCCI class A.

波形はピーク値

Waveform is peak values.