

ZWS10C

RELIABILITY DATA

信頼性データ

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF.....	3
2. 部品ディレーティング Component Derating.....	4~8
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List.....	9~12
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime	13~24
5. アブノーマル試験 Abnormal Test.....	25~26
6. 振動試験 Vibration Test.....	27
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test.....	28
8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test.....	29

* 試験結果は、代表データであります、全ての製品はほぼ同等な特性を示します。

従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be reference data because all units have nearly the same characteristics.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : ZWS10C-12

(1) 算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。

それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。

Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102B).

Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} \times 10^6 = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \text{ 時間 (Hours)}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (故障数 / 10^6 時間)

Total Equipment Failure Rate (Failure / 10^6 Hours)

λ_G : i 番目の同属部品に対する故障率 (故障数 / 10^6 時間)

Generic Failure Rate for The ith Generic Part (Failure / 10^6 Hours)

n_i : i 番目の同属部品の個数

Quantity of ith Generic Part

n : 異なった同属部品のカテゴリーの数

Number of Different Generic Part Categories

π_Q : i 番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)

Generic Quality Factor for The ith Generic Part ($\pi_Q=1$)

(2) MTBF値 MTBF Values

GF : 地上、固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102B

MTBF ≈ 389,511 時間 (Hours)

2. 部品ディレーティング Components Derating

MODEL : ZWS10C-5, ZWS10C-24

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定方法 Measuring method

取付方法 : 標準取付 : A Mounting method Standard mounting : A	周囲温度 : 55°C Ambient temperature
入力電圧 : 100, 200VAC Input voltage	出力電圧、電流 : 5V, Full load Output voltage & current

取付方法 : 標準取付 : A Mounting method Standard mounting : A	周囲温度 : 55°C Ambient temperature
入力電圧 : 100, 200VAC Input voltage	出力電圧、電流 : 24V, Full load Output voltage & current

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め最大定格、接合点温度との比較を求めてました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

(d) 热抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_j(\max) - T_c}{P_j(\max)} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_j(\max) - T_l}{P_j(\max)}$$

T_c : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C

Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

T_l : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C

Lead Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

P_{j(max)} : 最大接合点(チャネル)損失

(P_{ch(max)}) Maximum Junction (channel) Dissipation

T_{j(max)} : 最大接合点(チャネル)温度

(T_{ch(max)}) Maximum Junction (channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗

(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

θ_{j-l} : 接合点(チャネル)からリードまでの熱抵抗

(θ_{ch-l}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Lead

(2) 部品ディレーティング表 Component Derating List

部品番号 Location No.	Vin = 100VAC Ta = 55°C	Vout = 5VDC Convection cooling	Load = 100%
D101 D1UBA80-7062 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.39 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 94.8 °C D.F. = 63.2 %	θj-l = 25 °C/W ΔTl = 30 °C Tl = 85 °C	
D102 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.14 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 102.3 °C D.F. = 58.5 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 45 °C Tc = 100 °C	
D103 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 72 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 87.2 °C D.F. = 49.8 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 31 °C Tc = 86 °C	
D201 TSUP5M60SH TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.84 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 138.3 °C D.F. = 79.0 %	θj-l = 9.5 °C/W ΔTl = 76 °C Tl = 131 °C	
A1 ICE5AR4770BZS INFINEON	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.37 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 102.3 °C D.F. = 68.3 %	θj-c = 6.55 °C/W ΔTc = 45 °C Tc = 100 °C	
PC1 EL817(B)-VG EVERLIGHT	Tj (max) = 110 °C Pd = 2 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 75.5 °C D.F. = 68.7 %	θj-c = 245.68 °C/W ΔTc = 20 °C Tc = 75 °C	

部品番号 Location No.	Vin = 200VAC Ta = 55°C	Vout = 5VDC Convection cooling	Load = 100%
D101 D1UBA80-7062 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.24 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 85.1 °C D.F. = 56.8 %	θj-l = 25 °C/W ΔTl = 24 °C Tl = 79 °C	
D102 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.13 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 102.1 °C D.F. = 58.3 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 45 °C Tc = 100 °C	
D103 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 73 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 86.3 °C D.F. = 49.3 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 30 °C Tc = 85 °C	
D201 TSUP5M60SH TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.84 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 142.0 °C D.F. = 81.2 %	θj-l = 9.5 °C/W ΔTl = 79 °C Tl = 134 °C	
A1 ICE5AR4770BZS INFINEON	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.45 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 108.0 °C D.F. = 72.0 %	θj-c = 6.55 °C/W ΔTc = 50 °C Tc = 105 °C	
PC1 EL817(B)-VG EVERLIGHT	Tj (max) = 110 °C Pd = 2 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 76.5 °C D.F. = 69.6 %	θj-c = 245.68 °C/W ΔTc = 21 °C Tc = 76 °C	

部品番号 Location No.	Vin = 100VAC Ta = 70°C	Vout = 5VDC Force air cooling	Load = 100%
D101 D1UBA80-7062 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.39 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 92.8 °C D.F. = 61.9 %	θj-l = 25 °C/W ΔTl = 13 °C	Tl = 83 °C
D102 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.14 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 86.3 °C D.F. = 49.3 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 14 °C	Tc = 84 °C
D103 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 72 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 79.2 °C D.F. = 45.3 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 8 °C	Tc = 78 °C
D201 TSUP5M60SH TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.84 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 130.0 °C D.F. = 74.3 %	θj-l = 9.5 °C/W ΔTl = 52 °C	Tl = 122 °C
A1 ICE5AR4770BZS INFINEON	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.37 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 89.5 °C D.F. = 59.7 %	θj-c = 6.55 °C/W ΔTc = 17 °C	Tc = 87 °C
PC1 EL817(B)-VG EVERLIGHT	Tj (max) = 110 °C Pd = 2 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 73.5 °C D.F. = 66.9 %	θj-c = 245.68 °C/W ΔTc = 3 °C	Tc = 73 °C

部品番号 Location No.	Vin = 200VAC Ta = 70°C	Vout = 5VDC Force air cooling	Load = 100%
D101 D1UBA80-7062 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.24 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 85.3 °C D.F. = 56.8 %	θj-l = 25 °C/W ΔTl = 10 °C	Tl = 80 °C
D102 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.13 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 86.5 °C D.F. = 49.4 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 15 °C	Tc = 85 °C
D103 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 73 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 79.3 °C D.F. = 45.3 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 9 °C	Tc = 79 °C
D201 TSUP5M60SH TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.84 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 131.0 °C D.F. = 74.9 %	θj-l = 9.5 °C/W ΔTl = 53 °C	Tl = 123 °C
A1 ICE5AR4770BZS INFINEON	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.45 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 96.0 °C D.F. = 64.0 %	θj-c = 6.55 °C/W ΔTc = 23 °C	Tc = 93 °C
PC1 EL817(B)-VG EVERLIGHT	Tj (max) = 110 °C Pd = 2 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 73.5 °C D.F. = 66.9 %	θj-c = 245.68 °C/W ΔTc = 3 °C	Tc = 73 °C

部品番号 Location No.	Vin = 100VAC Ta = 55°C	Vout = 24VDC Convection cooling	Load = 100%
D101 D1UBA80-7062 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.43 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 96.8 °C D.F. = 64.5 %	θj-l = 25 °C/W ΔTl = 32 °C Tl = 87 °C	
D102 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 80 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 97.3 °C D.F. = 55.6 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 41 °C Tc = 96 °C	
D103 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 46 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 85.5 °C D.F. = 48.9 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 30 °C Tc = 85 °C	
D201 TPMR6G TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.39 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 97.2 °C D.F. = 55.5 %	θj-l = 9.5 °C/W ΔTl = 39 °C Tl = 94 °C	
A1 ICE5AR4770BZS INFINEON	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.41 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 109.4 °C D.F. = 72.9 %	θj-c = 6.55 °C/W ΔTc = 52 °C Tc = 107 °C	
PC1 EL817(B)-VG EVERLIGHT	Tj (max) = 110 °C Pd = 1 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 75.5 °C D.F. = 68.7 %	θj-c = 245.68 °C/W ΔTc = 21 °C Tc = 76 °C	

部品番号 Location No.	Vin = 200VAC Ta = 55°C	Vout = 24VDC Convection cooling	Load = 100%
D101 D1UBA80-7062 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.27 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 87.7 °C D.F. = 58.5 %	θj-l = 25 °C/W ΔTl = 26 °C Tl = 81 °C	
D102 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 83 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 94.4 °C D.F. = 53.9 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 43 °C Tc = 93 °C	
D103 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 52 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 84.9 °C D.F. = 48.5 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 29 °C Tc = 84 °C	
D201 TPMR6G TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.39 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 102.8 °C D.F. = 58.7 %	θj-l = 9.5 °C/W ΔTl = 44 °C Tl = 99 °C	
A1 ICE5AR4770BZS INFINEON	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.47 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 115.0 °C D.F. = 76.8 %	θj-c = 6.55 °C/W ΔTc = 57 °C Tc = 112 °C	
PC1 EL817(B)-VG EVERLIGHT	Tj (max) = 110 °C Pd = 1 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 77.3 °C D.F. = 51.5 %	θj-c = 245.68 °C/W ΔTc = 22 °C Tc = 77 °C	







部品番号 Location No.	Vin = 100VAC Ta = 70°C Force air cooling	Vout = 24VDC Load = 100%
D101 D1UBA80-7062 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.43 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 94.7 °C D.F. = 63.2 %	θj-l = 25 °C/W ΔTl = 14 °C Tl = 84 °C
D102 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 80 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 86.4 °C D.F. = 49.4 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 15 °C Tc = 85 °C
D103 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 46 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 80.8 °C D.F. = 46.2 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 10 °C Tc = 80 °C
D201 TPMR6G TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.39 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 94.8 °C D.F. = 54.2 %	θj-l = 9.5 °C/W ΔTl = 21 °C Tl = 91 °C
A1 ICE5AR4770BZS INFINEON	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.41 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 94.8 °C D.F. = 63.2 %	θj-c = 6.55 °C/W ΔTc = 22 °C Tc = 92 °C
PC1 EL817(B)-VG EVERLIGHT	Tj (max) = 110 °C Pd = 1 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 75.3 °C D.F. = 68.5 %	θj-c = 245.68 °C/W ΔTc = 5 °C Tc = 75 °C

部品番号 Location No.	Vin = 200VAC Ta = 70°C Force air cooling	Vout = 24VDC Load = 100%
D101 D1UBA80-7062 SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.27 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 86.7 °C D.F. = 57.8 %	θj-l = 25 °C/W ΔTl = 10 °C Tl = 80 °C
D102 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 83 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 87.4 °C D.F. = 49.9 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 16 °C Tc = 86 °C
D103 S1JLW TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 52 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 79.9 °C D.F. = 45.7 %	θj-c = 16.6 °C/W ΔTc = 9 °C Tc = 79 °C
D201 TPMR6G TAIWAN SEMI	Tj (max) = 175 °C Pd = 0.39 W Tj = Tl + ((θj-l) × Pd) = 97.8 °C D.F. = 55.9 %	θj-l = 9.5 °C/W ΔTl = 24 °C Tl = 94 °C
A1 ICE5AR4770BZS INFINEON	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.47 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 100.1 °C D.F. = 66.8 %	θj-c = 6.55 °C/W ΔTc = 27 °C Tc = 97 °C
PC1 EL817(B)-VG EVERLIGHT	Tj (max) = 110 °C Pd = 1 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 75.3 °C D.F. = 68.5 %	θj-c = 245.68 °C/W ΔTc = 5 °C Tc = 75 °C

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : ZWS10C-5

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
						
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)	CN1(INPUT)					CN1
入力電圧 Vin Input Voltage	100VAC / 200VAC					
出力電圧 Vout Output Voltage	5V					
出力電流 Iout Output Current	2A					

(2) 測定結果 Measuring Results

ΔT Temperature Rise (°C)						
出力ディレーティング Output Derating		100VAC				
		Ta=55°C		Convection cooling		
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向				
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting F
A1	IPD	45	49	40	43	40
A201	CHIP IC	16	23	10	12	19
C3	E.CAP.	29	26	23	29	23
C4	E.CAP.	25	27	19	23	22
C54	E.CAP.	25	24	20	20	27
D101	BRIDGE DIODE	30	26	27	33	24
D102	DIODE	45	42	38	41	38
D103	DIODE	31	30	24	30	26
D201	S.B.D	76	64	72	68	65
T1	TRANSFORMER	46	43	41	41	43
L1	BALUN COIL	22	24	18	26	17
L51	CHOKE COIL	41	37	35	33	41
PC1	PHOTO COUPLER	20	27	15	17	22







ΔT Temperature Rise (°C)						
出力ディレーティング Output Derating		200VAC				
		Ta=55°C		Convection cooling		
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向				
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting F
A1	IPD	50	54	46	48	44
A201	CHIP IC	17	23	11	12	20
C3	E.CAP.	27	25	22	29	21
C4	E.CAP.	26	28	21	25	22
C54	E.CAP.	25	25	20	20	27
D101	BRIDGE DIODE	24	21	22	29	19
D102	DIODE	45	42	39	42	38
D103	DIODE	30	30	24	31	25
D201	S.B.D	79	66	74	69	67
T1	TRANSFORMER	47	45	43	43	44
L1	BALUN COIL	16	16	13	22	11
L51	CHOKE COIL	41	38	36	33	42
PC1	PHOTO COUPLER	21	28	16	18	22

		ΔT Temperature Rise ($^{\circ}\text{C}$)					
出力ディレーティング Output Derating		100VAC					
部品番号 Location No.	部品名 Part name	Ta=70°C Force air cooling					
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
A1	IPD	17	25	24	17	17	16
A201	CHIP IC	2	2	3	2	2	1
C3	ECAP.	7	10	11	7	7	6
C4	ECAP.	4	9	8	4	4	4
C54	ECAP.	6	5	6	6	7	6
D101	BRIDGE DIODE	13	14	15	13	13	12
D102	DIODE	14	18	18	14	14	14
D103	DIODE	8	12	12	8	8	8
D201	S.B.D	52	52	49	52	53	52
T1	TRANSFORMER	16	20	21	16	16	14
L1	BALUN COIL	12	10	13	12	13	12
L51	CHOKE COIL	15	11	12	15	15	15
PC1	PHOTO COUPLER	3	8	7	3	3	2

		ΔT Temperature Rise ($^{\circ}\text{C}$)					
出力ディレーティング Output Derating		200VAC					
部品番号 Location No.	部品名 Part name	Ta=70°C Force air cooling					
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
A1	IPD	23	33	29	22	23	22
A201	CHIP IC	2	3	3	2	2	2
C3	ECAP.	7	11	10	7	7	6
C4	ECAP.	5	11	9	4	5	4
C54	ECAP.	6	5	6	5	7	6
D101	BRIDGE DIODE	10	11	12	10	10	9
D102	DIODE	15	19	19	14	15	14
D103	DIODE	9	14	12	8	9	8
D201	S.B.D	53	52	51	54	44	53
T1	TRANSFORMER	18	23	23	17	18	16
L1	BALUN COIL	7	8	9	7	8	7
L51	CHOKE COIL	15	12	12	14	16	15
PC1	PHOTO COUPLER	3	10	7	3	3	3

MODEL : ZWS10C-24

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
						
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)	100VAC / 200VAC					
入力電圧 Vin Input Voltage	100VAC / 200VAC					
出力電圧 Vout Output Voltage	24V					
出力電流 Iout Output Current	0.5A					

(2) 測定結果 Measuring Results

ΔT Temperature Rise (°C)						
出力ディレーティング Output Derating		100VAC				
		Ta=55°C Convection cooling				
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向				
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting F
A1	IPD	52	52	44	46	46
A201	CHIP IC	17	22	14	14	23
C3	ECAP.	31	30	25	29	26
C4	ECAP.	25	27	20	23	24
C54	ECAP.	13	15	11	10	17
D101	BRIDGE DIODE	32	33	29	31	26
D102	DIODE	41	43	37	36	37
D103	DIODE	30	33	25	29	26
D201	S.B.D	39	41	37	34	38
T1	TRANSFORMER	40	40	36	37	36
L1	BALUN COIL	31	31	28	34	26
L51	CHOKE COIL	19	20	16	14	23
PC1	PHOTO COUPLER	21	26	17	18	24

ΔT Temperature Rise (°C)						
出力ディレーティング Output Derating		200VAC				
		Ta=55°C Convection cooling				
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向				
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting F
A1	IPD	57	56	49	51	49
A201	CHIP IC	18	23	15	15	23
C3	ECAP.	30	29	24	29	23
C4	ECAP.	26	28	21	24	23
C54	ECAP.	15	16	12	11	18
D101	BRIDGE DIODE	26	27	23	27	19
D102	DIODE	43	44	38	38	37
D103	DIODE	29	32	23	29	24
D201	S.B.D	44	46	42	38	42
T1	TRANSFORMER	43	42	38	40	37
L1	BALUN COIL	20	20	17	24	15
L51	CHOKE COIL	20	22	17	15	24
PC1	PHOTO COUPLER	22	28	18	19	24

出力ディレーティング Output Derating		ΔT Temperature Rise (°C)					
		100VAC					
		Ta=70°C		Force air cooling			
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向					
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
A1	IPD	22	34	29	24	22	22
A201	CHIP IC	5	9	7	6	5	5
C3	E.CAP.	9	16	13	9	9	9
C4	E.CAP.	6	14	10	8	6	6
C54	E.CAP.	3	3	3	4	3	3
D101	BRIDGE DIODE	14	16	17	16	14	15
D102	DIODE	15	20	19	16	14	15
D103	DIODE	10	15	12	12	9	10
D201	S.B.D	21	21	21	21	21	22
T1	TRANSFORMER	16	25	23	17	16	16
L1	BALUN COIL	20	18	19	21	19	19
L51	CHOKE COIL	6	5	4	6	5	6
PC1	PHOTO COUPLER	5	12	8	6	4	4


出力ディレーティング Output Derating		ΔT Temperature Rise (°C)					
		200VAC					
		Ta=70°C		Force air cooling			
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向					
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
A1	IPD	27	40	34	29	27	27
A201	CHIP IC	5	9	8	6	5	6
C3	E.CAP.	9	16	13	9	9	9
C4	E.CAP.	7	15	10	8	7	7
C54	E.CAP.	4	4	4	4	3	4
D101	BRIDGE DIODE	10	12	12	12	10	10
D102	DIODE	16	22	21	17	15	16
D103	DIODE	9	15	12	11	9	10
D201	S.B.D	24	24	24	24	24	24
T1	TRANSFORMER	18	27	25	19	18	18
L1	BALUN COIL	10	11	11	12	10	10
L51	CHOKE COIL	6	5	5	6	6	6
PC1	PHOTO COUPLER	5	13	9	6	5	5

4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : ZWS10C

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling


取付方向 A
Mounting A



Conditions Ta
40°C : —
50°C : -·-
60°C : -·-


5V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.6
60%	15.0	14.8	7.4
80%	15.0	10.7	5.3
100%	15.0	7.7	-




Vin = 200VAC

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.0
60%	15.0	13.6	6.8
80%	15.0	9.5	4.8
100%	15.0	7.5	-




24V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.0
60%	15.0	13.3	6.7
80%	15.0	10.7	5.3
100%	15.0	7.7	-



Vin = 200VAC


Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	8.1
60%	15.0	11.3	5.7
80%	15.0	9.1	4.5
100%	13.3	6.6	-



MODEL : ZWS10C

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling


取付方向 B
Mounting B



Conditions Ta
40°C : —
50°C : - - -
60°C : - . -


5V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	10.1
60%	15.0	15.0	7.6
80%	15.0	10.9	5.5
100%	15.0	8.0	-




Vin = 200VAC

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	10.0
60%	15.0	14.9	7.5
80%	15.0	10.3	5.2
100%	15.0	7.7	-




24V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.1
60%	15.0	13.3	6.7
80%	15.0	10.6	5.3
100%	15.0	7.8	-



Vin = 200VAC


Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	8.1
60%	15.0	11.3	5.7
80%	15.0	9.1	4.5
100%	13.4	6.7	-



MODEL : ZWS10C


空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling

取付方向 C
Mounting C



5V


Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	11.2
60%	15.0	15.0	9.0
80%	15.0	13.7	6.9
100%	15.0	11.0	-



Conditions Ta 40°C : —
50°C : - - -
60°C : - . -


Vin = 200VAC

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	10.8
60%	15.0	15.0	8.4
80%	15.0	13.0	6.5
100%	15.0	11.0	-




24V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.8
60%	15.0	14.7	7.4
80%	15.0	11.9	6.0
100%	15.0	9.2	-



Vin = 200VAC


Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	8.8
60%	15.0	12.5	6.3
80%	15.0	10.3	5.1
100%	15.0	9.2	-



MODEL : ZWS10C

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling


取付方向 D
Mounting D



Conditions Ta
40°C : —
50°C : - - -
60°C : - . -


5V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	11.1
60%	15.0	15.0	8.9
80%	15.0	12.3	6.1
100%	15.0	8.4	-




Vin = 200VAC

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	11.2
60%	15.0	15.0	8.9
80%	15.0	11.5	5.7
100%	15.0	8.4	-




24V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	10.6
60%	15.0	15.0	8.3
80%	15.0	13.0	6.5
100%	15.0	8.5	-



Vin = 200VAC


Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.8
60%	15.0	14.9	7.5
80%	15.0	12.4	6.2
100%	15.0	8.5	-



MODEL : ZWS10C

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling


取付方向 E
Mounting E




Conditions Ta
40°C : —
50°C : - - -
60°C : - . -

5V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.2
60%	15.0	13.4	6.7
80%	15.0	9.4	4.7
100%	13.2	6.6	-




Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	8.7
60%	15.0	12.6	6.3
80%	15.0	8.7	4.4
100%	12.8	6.6	-




24V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.2
60%	15.0	13.4	6.7
80%	15.0	10.7	5.3
100%	15.0	7.9	-



Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	8.3
60%	15.0	11.7	5.9
80%	15.0	9.3	4.7
100%	13.9	7.9	-




MODEL : ZWS10C

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling

取付方向 F


Mounting F




Conditions Ta
 40°C : —
 50°C : -·-
 60°C : -·-·-

5V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.4
60%	15.0	13.9	7.0
80%	15.0	10.2	5.1
100%	14.8	7.4	-




Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.3
60%	15.0	13.6	6.8
80%	15.0	9.8	4.9
100%	14.3	7.1	-




24V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	9.0
60%	15.0	13.1	6.5
80%	15.0	10.5	5.2
100%	15.0	7.8	-




Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	8.1
60%	15.0	11.0	5.5
80%	15.0	8.8	4.4
100%	13.0	6.5	-



MODEL : ZWS10C

空冷条件：強制空冷 Cooling condition: Force air cooling


取付方向 A
Mounting A




Conditions Ta
40°C : —
50°C : -·-
60°C : -·-

5V

		Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
Load	Ta	15.0	15.0	15.0
		15.0	15.0	15.0
40%	40°C	15.0	15.0	15.0
60%	50°C	15.0	15.0	15.0
80%	60°C	15.0	15.0	15.0
100%		15.0	15.0	14.3




		Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
Load	Ta	15.0	15.0	15.0
		15.0	15.0	15.0
40%	40°C	15.0	15.0	15.0
60%	50°C	15.0	15.0	15.0
80%	60°C	15.0	15.0	15.0
100%		15.0	15.0	13.9




24V

		Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
Load	Ta	15.0	15.0	15.0
		15.0	15.0	15.0
40%	40°C	15.0	15.0	15.0
60%	50°C	15.0	15.0	15.0
80%	60°C	15.0	15.0	15.0
100%		15.0	15.0	11.9




		Lifetime (years)		
		40°C	50°C	60°C
Load	Ta	15.0	15.0	15.0
		15.0	15.0	15.0
40%	40°C	15.0	15.0	15.0
60%	50°C	15.0	15.0	15.0
80%	60°C	15.0	15.0	15.0
100%		15.0	15.0	11.7



MODEL : ZWS10C

空冷条件：強制空冷 Cooling condition: Force air cooling


取付方向 B
Mounting B




Conditions Ta
40°C : —
50°C : -·-
60°C : -·-·-

5V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	14.7




Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	12.3




24V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	13.3
100%	15.0	15.0	9.4




Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	14.3
100%	15.0	15.0	10.1



MODEL : ZWS10C

空冷条件：強制空冷 Cooling condition: Force air cooling


取付方向 C
Mounting C




Conditions Ta
40°C : —
50°C : -·-
60°C : -·-

5V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	14.6




Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	14.5




24V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	11.7




Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	11.9



MODEL : ZWS10C

空冷条件：強制空冷 Cooling condition: Force air cooling


取付方向 D
Mounting D




Conditions Ta
40°C : —
50°C : - - -
60°C : - . -

5V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	14.9




Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	14.7




24V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	11.9



Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	11.7



MODEL : ZWS10C

空冷条件：強制空冷 Cooling condition: Force air cooling


取付方向 E
Mounting E




Conditions Ta
40°C : —
50°C : -·-
60°C : -·-

5V


Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	13.5




Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	13.5



24V



Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	12.5




MODEL : ZWS10C

空冷条件：強制空冷 Cooling condition: Force air cooling

取付方向 F


Mounting F




Conditions Ta
 40°C : —
 50°C : -·-
 60°C : -·-

5V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	14.2




Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	14.0




24V

Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	12.0



Load	Lifetime (years)		
	40°C	50°C	60°C
40%	15.0	15.0	15.0
60%	15.0	15.0	15.0
80%	15.0	15.0	15.0
100%	15.0	15.0	11.9



5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : ZWS10C-5

(1) 試験条件 Test Conditions

Input : 265VAC Output : 5V, Full load Ta : 25°C

(2) 試験結果 Test Results

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode ショート オープン Short Open	Test result												記事 Note
	部品No.	試験端子		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h OVP	I OCP	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others	
1	C3		O						O	O			O			Da : D101
2			O										O			
3	C4	O											O			
4		O												O		Hiccup
5	D101	DC-DC	O						O	O			O			Da : A1
6		AC- "+"	O							O			O			
7		DC "+"	O										O			
8		DC "- "	O										O			
9		AC	O										O			
10	D102	A-K	O											O		Hiccup
11		A/K	O										O			
12	D103	A-K	O										O			
13		A/K	O											O		Hiccup
14	D201	A-K	O											O		Hiccup
15		A/K	O										O			
16	A1	1-2	O										O			
17		2-3	O										O			
18		3-4	O										O			
19		7-8	O										O			
20		1	O										O			
21		2	O										O			
22		3	O										O			
23		4	O										O			
24		5	O										O			
25		7	O										O			
26		8	O										O			

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode ショート オーブン Open	Test result													Note 記事
	部品No.	試験端子		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h OVP	I OCP	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others		
Location No.	Test point	Short	Open														
27	T1	1-3	O										O				
28		4-5	O											O	Hiccup		
29		9-7	O										O				
30		1	O										O				
31		3	O										O				
32		4	O											O	Hiccup		
33		5	O											O	Hiccup		
34		7	O										O				
35		9	O										O				
36	L1	1-3	O							O			O				
37		2-4	O							O			O				
38		1	O										O				
39		2	O										O				
40		3	O										O				
41		4	O										O				

6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : ZWS10C-5 / ZWS10C-24

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

IMV (株) 製 EM2201


IMV CORP.

(3) 試験条件 Test Conditions

- 周波数範囲 : 10~55Hz
Sweep frequency
- 掃引時間 : 1.0分間
Sweep time 1.0min
- 加速度 : 一定 19.6m/s^2 (2G)
Acceleration Constant

- 振動方向 : X, Y, Z
Direction
- 試験時間 : 各方向共 1時間
Sweep count 1 hour each

(4) 試験方法 Test Method



(5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破損しない事
Not to be broken.
2. 試験後の出力に異常がない事
No abnormal output after test.


(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : ZWS10C-5 / ZWS10C-24

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



シミュレータ : INS-4040 (ノイズ研究所)
Simulator (Noise Laboratory Co.,LTD)

(2) 試験条件 Test Conditions

・ 入力電圧 Input voltage	: 100, 230vac	・ ノイズ電圧 Noise level	: 0~2kV
・ 出力電圧 Output voltage	: 定格 Rated	・ 位相 Phase	: 0~360 deg
・ 出力電流 Output current	: 0%, Full load	・ 極性 Polarity	: +,-
・ 周囲温度 Ambient temperature	: 25°C	・ 印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・ パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns	・ トリガ選択 Trigger select	: Line

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

- 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
- 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
- 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(4) 試験結果 Test Results

合格 OK

8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test


MODEL : ZWS10C-5 / ZWS10C-24

(1) 使用冷熱衝撃装置 Equipment Used (Thermal Shock Chamber)

HITACHI(株) 製 ES-71LH
HITACHI CORP.

(2) 試験条件 Test Conditions

- ・ 電源周囲温度 : -40°C ⇄ 85°C
- ・ Ambient Temperature
- ・ 試験時間 : 図参照
- ・ Test Time Refer to Dwg.
- ・ 試験サイクル : 100 サイクル
- ・ Test Cycle 100 Cycles
- ・ 非動作 Not Operating



(3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 100 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

試験後の出力に異常がない事

No abnormal output voltage after test.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK