

ZWS150BP

RELIABILITY DATA

信頼性データ

DWG No. A252-57-01		
APPD	CHK	DWG
M. Watanabe 27 Jun. '12	G. Sarah 26 Jun. '12	Shimamune 26 Jun. '12

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	R-1
2. 部品ディレーティング Component Derating	R-2～4
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\triangle T$ List	R-5～6
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime	R-7～12
5. アブノーマル試験 Abnormal Test	R-13～14
6. 振動試験 Vibration Test	R-15
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	R-16
8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test	R-17

※ 試験結果は、代表データですが、全ての製品はほぼ同等な特性を示します。
従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be reference data because all units have nearly the same characteristics.

1.MTBF計算値 Calculated values of MTBF

MODEL : ZWS150BP-24

(1) 算出方法 Calculating method

JEITA (RCR-9102B) の部品点数法で算出されています。

それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。

Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102B).

Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \quad \text{時間(hours)}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (故障数／ 10^6 時間)

Total equipment failure rate (failure／ 10^6 hours)

λ_G : i 番目の同属部品に対する故障率 (故障数／ 10^6 時間)

Generic failure rate for the ith generic part (failure／ 10^6 hours)

n_i : i 番目の同属部品の個数

Quantity of ith generic part

n : 異なった同属部品のカテゴリーの数

Number of different generic part categories

π_Q : i 番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)

Generic quality factor for the ith generic part ($\pi_Q=1$)

(2) MTBF値 MTBF values

G_F : 地上固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102B

MTBF ≈ 217,836 時間 (hours)

2. 部品ディレーティング Components Derating

MODEL : ZWS150BP-24

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定方法 Measuring method

・取付方法 Mounting method	:標準取付 : A Standard mounting : A	・周囲温度 Ambient temperature	: 50°C
・入力電圧 Input voltage	: 100, 200VAC	・出力電圧、電流 Output voltage & current	: 24V, 6.3A(100%)

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め
最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。
Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

(d) 热抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{ch(max)}}$$

T_c : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C
Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

P_{ch(max)} : 最大チャネル損失
Maximum Channel Dissipation

T_{j(max)} : 最大接合点(チャネル)温度
(T_{ch(max)}) Maximum Junction (channel) Temperature

θ_{j-c} : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗
(θ_{ch-c}) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

(2) 部品ディレーティング表 Component Derating List


部品番号 Location No.	Vin = 100VAC	Load = 100%	Ta = 50°C
Q1 FMV20N60S1 FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 2.9 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 109.0 °C D.F. = 72.7 %	θch-c = 2.08 °C/W ΔTc = 53.0 °C	Pch (max) = 40 W Tc= 103.0 °C
Q2 FMV12N50ES FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 2.2 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 106.2 °C D.F. = 70.8 %	θch-c = 1.92 °C/W ΔTc = 52.0 °C	Pch (max) = 40 W Tc= 102.0 °C
Q3 FMV12N50ES FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.7 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 101.3 °C D.F. = 67.5 %	θch-c = 1.92 °C/W ΔTc = 48.0 °C	Pch (max) = 40 W Tc= 98.0 °C
D51 YG865C15R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 1.8 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 101.2 °C D.F. = 67.4 %	θj-c = 1.75 °C/W ΔTc = 48.0 °C	Tc= 98.0 °C
D52 YG865C15R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 3.9 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 109.8 °C D.F. = 73.2 %	θj-c = 1.75 °C/W ΔTc = 53.0 °C	Tc= 103.0 °C
D1 D10XB60H SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 3.7 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 101.0 °C D.F. = 67.4 %	θj-c = 1.9 °C/W ΔTc = 44.0 °C	Tc= 94.0 °C
D2 YG981S6R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.9 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 103.1 °C D.F. = 68.7 %	θj-c = 4.5 °C/W ΔTc = 49.0 °C	Tc= 99.0 °C
PC102 PS2861B (LED) NEC	Tj (max) = 125 °C Pd = 0.9 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 68.3 °C D.F. = 54.6 %	θj-c = 330 °C/W ΔTc = 18.0 °C	Tc= 68.0 °C

部品番号 Location No.	Vin = 200VAC	Load = 100%	Ta = 50°C
Q1 FMV20N60S1 FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.4 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 85.9 °C D.F. = 57.3 %	θch-c = 2.08 °C/W ΔTc = 33.0 °C	Pch (max) = 40 W Tc= 83.0 °C
Q2 FMV12N50ES FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 2.2 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 99.2 °C D.F. = 66.1 %	θch-c = 1.92 °C/W ΔTc = 45.0 °C	Pch (max) = 40 W Tc= 95.0 °C
Q3 FMV12N50ES FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 1.7 W Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 95.3 °C D.F. = 63.5 %	θch-c = 1.92 °C/W ΔTc = 42.0 °C	Pch (max) = 40 W Tc= 92.0 °C
D51 YG865C15R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 1.8 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 98.2 °C D.F. = 65.4 %	θj-c = 1.75 °C/W ΔTc = 45.0 °C	Tc= 95.0 °C
D52 YG865C15R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 3.9 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 106.8 °C D.F. = 71.2 %	θj-c = 1.75 °C/W ΔTc = 50.0 °C	Tc= 100.0 °C
D1 D10XB60H SHINDENGEN	Tj (max) = 150 °C Pd = 1.9 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 82.6 °C D.F. = 55.1 %	θj-c = 1.9 °C/W ΔTc = 29.0 °C	Tc= 79.0 °C
D2 YG981S6R FUJI ELECTRIC	Tj (max) = 150 °C Pd = 0.9 W Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 87.1 °C D.F. = 58.0 %	θj-c = 4.5 °C/W ΔTc = 33.0 °C	Tc= 83.0 °C
PC102 PS2861B (LED) NEC	Tj (max) = 125 °C Pd = 0.9 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 66.3 °C D.F. = 53.0 %	θj-c = 330 °C/W ΔTc = 16.0 °C	Tc= 66.0 °C

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : ZWS150BP-24

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
	CN1(INPUT)	FIN CN1	CN1 FIN	CN1	CN1	CN1
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)						
入力電圧 Vin Input Voltage						100VAC
出力電圧 Vo Output Voltage						24VDC
出力電流 Io Output Current						6.3A(100%)

(2) 測定結果 Measuring Results

出力ディレーティング Output Derating		ΔT Temperature Rise (°C)					
		Io=100 %					
部品番号 Location No.	部品名 Part name	Ta=50°C Mounting A	Ta=40°C Mounting B	Ta=40°C Mounting C	Ta=30°C Mounting D	Ta=40°C Mounting E	Ta=30°C Mounting F
		取付方向	取付方向	取付方向	取付方向	取付方向	取付方向
Q1	MOS FET	53	53	55	67	55	58
Q2	MOS FET	52	53	59	60	64	65
Q3	MOS FET	48	49	56	56	62	61
D51	DIODE	48	55	52	54	58	55
D52	DIODE	53	61	57	60	63	61
D1	BRIDGE DIODE	44	54	48	57	50	53
D2	DIODE	49	49	52	64	52	54
A101	CHIP IC	47	49	39	53	47	58
A102	CHIP IC	38	31	49	41	48	53
A201	CHIP IC	17	15	29	18	35	31
T1	DRIVE TRANS	29	29	40	31	49	48
T2	TRANS	54	54	59	61	67	65
L1	BALUN	33	33	37	55	33	40
L2	BALUN	36	37	37	55	34	40
L3	PFC CHOKE COIL	54	67	57	64	57	69
L51	CHOKE COIL	33	37	43	36	55	45
C6	E.CAP.	26	24	33	35	38	35
C7	E.CAP.	35	32	35	42	42	40
C52	E.CAP.	10	12	25	14	29	19
PC102	PHOTO COUPLER	18	12	31	17	34	36

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E	Mounting F
	CN1(INPUT)	FIN CN1	CN1 FIN	CN1	CN1	CN1
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)						
入力電圧 Vin Input Voltage						200VAC
出力電圧 Vo Output Voltage						24VDC
出力電流 Io Output Current						6.3A(100%)

(2) 測定結果 Measuring Results

出力ディレーティング Output Derating		ΔT Temperature Rise (°C)					
		Io=100 %					
部品番号 Location No.	部品名 Part name	取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B	取付方向 Mounting C	取付方向 Mounting D	取付方向 Mounting E	取付方向 Mounting F
		33	34	35	48	35	36
Q1	MOS FET	45	48	51	56	55	57
Q2	MOS FET	42	45	49	52	53	54
D51	DIODE	45	51	47	51	53	52
D52	DIODE	50	56	52	57	58	56
D1	BRIDGE DIODE	29	36	31	42	34	35
D2	DIODE	33	35	35	48	36	37
A101	CHIP IC	37	40	30	45	36	45
A102	CHIP IC	33	29	44	39	42	47
A201	CHIP IC	16	15	28	18	32	29
T1	DRIVE TRANS	27	27	35	30	42	44
T2	TRANS	52	52	55	59	61	60
L1	BALUN	16	18	20	36	18	22
L2	BALUN	17	19	19	36	17	20
L3	PFC CHOKE COIL	38	48	38	53	40	48
L51	CHOKE COIL	33	36	41	36	51	44
C6	E.CAP.	22	22	27	33	32	29
C7	E.CAP.	29	28	29	38	35	34
C52	E.CAP.	10	11	23	13	26	19
PC102	PHOTO COUPLER	16	11	29	16	30	32

4. 電解コンデンサ推定寿命計算値

Electrolytic Capacitor Lifetime


MODEL : ZWS150BP-24

空冷条件：自然空冷

Cooling condition : Convection cooling

取付方向 A

Mounting A




Conditions

T_a 40°C : ——
 50°C : - - -
 60°C : - · -


Vin=100VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	T _a = 40°C	T _a = 50°C	T _a = 60°C
40	10.0	10.0	7.9
60	10.0	10.0	6.1
80	10.0	8.0	-
100	10.0	5.5	-




Vin=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	T _a = 40°C	T _a = 50°C	T _a = 60°C
40	10.0	10.0	9.0
60	10.0	10.0	6.4
80	10.0	9.7	-
100	10.0	8.1	-



取付方向 B
Mounting B




Vin=100VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 30°C	Ta= 40°C	Ta= 50°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	10.0
80	10.0	10.0	9.4
100	10.0	10.0	-


Conditions

Ta 30°C : - - -
40°C : ———
50°C : - - -




Vin=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 30°C	Ta= 40°C	Ta= 50°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	10.0
80	10.0	10.0	10.0
100	10.0	10.0	-



取付方向 C
Mounting C




Vin=100VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 30°C	Ta= 40°C	Ta= 50°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	9.1
80	10.0	10.0	7.8
100	10.0	10.0	-


Conditions

Ta 30°C : - - -
40°C : ———
50°C : - - -




Vin=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 30°C	Ta= 40°C	Ta= 50°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	9.4
80	10.0	10.0	8.3
100	10.0	10.0	-




取付方向 D
Mounting D



Vin=100VAC


Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 20°C	Ta= 30°C	Ta= 40°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	10.0
80	10.0	10.0	10.0
100	10.0	10.0	-

Conditions Ta 20°C : -----
 30°C : - - - -
 40°C : ——————



Vin=200VAC


Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 20°C	Ta= 30°C	Ta= 40°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	10.0
80	10.0	10.0	10.0
100	10.0	10.0	-



取付方向 E
Mounting E


Vin=100VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 30°C	Ta= 40°C	Ta= 50°C
40	10.0	10.0	9.6
60	10.0	10.0	7.5
80	10.0	10.0	5.3
100	10.0	6.6	-




Conditions

Ta 30°C : - - -
40°C : ———
50°C : - - -




Vin=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 30°C	Ta= 40°C	Ta= 50°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	8.4
80	10.0	10.0	6.8
100	10.0	10.0	-



取付方向 F
Mounting F




Vin=100VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 20°C	Ta= 30°C	Ta= 40°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	10.0
80	10.0	10.0	10.0
100	10.0	10.0	-


Conditions

Ta 20°C : -----
30°C : - - -
40°C : —————



Vin=200VAC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 20°C	Ta= 30°C	Ta= 40°C
40	10.0	10.0	10.0
60	10.0	10.0	10.0
80	10.0	10.0	10.0
100	10.0	10.0	-



5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : ZWS150BP-24

(1) 試験条件 Test Conditions

Input : 230VAC Output : 24V, 6.3A Ta : 25°C

(2) 試験結果 Test Results

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode シート オープン Short	Test result													記事 Note
	部品No.	試験端子 Location No.		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h OVP	I OCP	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others		
1	Q1	D-S	○						○	○				○			Da : A101
2		D-G	○						○	○				○			Da : Q1, A101
3		G-S	○											○			Input Power Increase
4		D		○										○			Input Power Increase
5		S		○										○			Input Power Increase
6		G	○						○	○				○			Da : Q1, D101
7	Q2	D-S	○											○			
8		D-G	○											○			
9		G-S	○											○			
10		D		○										○			
11		S		○										○			
12		G	○											○			
13	Q3	D-S	○											○			
14		D-G	○							○	○			○			Da : Q2, Q3
15		G-S	○											○			
16		D		○										○			
17		S		○										○			
18		G	○											○			
19	D51	A-K	○											○			
20		A		○										○			
21		K		○										○			
22	D52	A-K	○											○			
23		A		○										○			
24		K	○											○			

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode		Test result													記事
	部品No.	試験端子	ショート	オープン	a 発火	b 発煙	c 破裂	d 異臭	e 赤熱	f 破損	g ヒューズ 爆発	h OVP	i OCP	j 出力断続	k 変化なし	l その他		
	Location No.	Test point		Fire	Smoke	Burst	Smell	Red hot	Damaged	Fuse blown				No output	Others	Note		
25	C6		○						○	○				○		Da : D1,D101,R104,R105		
26			○	○						○				○				
27	C52		○										○	○				
28			○												○	Output Unstable		
29	D1	AC-AC	○							○	○			○				
30		DC-DC	○						○	○				○		Da : D1		
31		AC-DC	○							○				○				
32		AC	○											○				
33		DC	○											○				
34	D2	A-K	○						○	○				○		Da : Q1		
35		A	○						○	○				○		Da : Q1		
36	D107	A-K	○										○	○				
37		A	○												○	Input Power Increase		
38	D109	A-K	○									○	○					
39		A	○											○		Input Power Increase		
40	T1	1-2	○										○					
41		6-7	○										○					
42		1	○										○					
43		6	○										○					
44	T2	1-2	○										○					
45		9-10	○										○					
46		1	○										○					
47		4	○										○					
48		7	○										○					
49		10	○										○					

6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : ZWS150BP-24

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test


(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

EMIC (株) 製 EMIC CORP	・制御部 Controller	: F-400-BM-E47	・加振部 Vibrator	: 905-FN
-------------------------	--------------------	----------------	------------------	----------

(3) 試験条件 Test Conditions

・周波数範囲 Sweep frequency	: 10～55Hz	・振動方向 Direction	: X, Y, Z
・掃引時間 Sweep time	: 1.0分間 1.0min	・試験時間 Sweep count	: 各方向共 1時間 1 hour each
・加速度 Acceleration	: 一定 19.6m/s ² (2G) Constant		

(4) 試験方法 Test Method



(5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事
Not to be broken
2. 試験後の特性は初期値から変動していない事
Characteristic to be within regulation specification after the test.


(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : ZWS150BP-24

(1) 試験回路及び測定器 Test Circuit and Equipment



シミュレータ :INS-4320(A) (ノイズ研究所)
 Simulator : (Noise Laboratory Co.,LTD)

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input voltage	: 100, 230VAC	・ノイズ電圧 Noise level	: 0~2kV
・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated	・位相 Phase	: 0~360 deg
・出力電流 Output current	: 0, 100%	・極性 Polarity	: +,-
・周囲温度 Ambient temperature	: 25°C	・印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns	・トリガ選択 Trigger select	: Line

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

- 1.破壊しない事
Not to be broken
- 2.出力がダウンしない事
Not to be shut down output
- 3.その他異常のない事
No other out of orders

(4) 試験結果 Test Results

合格 OK

8. 热衝撃試験 Thermal Shock Test


MODEL : ZWS150BP-24

(1) 使用計測器 Equipment Used

TSA-70H-W : ESPEC

(2) 試験条件 Test Conditions

- ・電源周囲温度 : -30°C ⇄ 75°C
- Ambient Temperature
- ・試験時間 : 図参照
- Test Time Refer to Dwg.
- ・試験サイクル : 100 サイクル
- Test Cycle 100 Cycles
- ・非動作
- Not Operating



(3) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。100サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。

Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 100 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature , then check if there is no abnormal output.

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

- 1.破壊しない事
Not to be broken
- 2.試験後の特性は初期値から変動していない事
Characteristic to be within regulation specification after the test.

(5) 試験結果 Test Results

合格 OK