

**CCG30-48-\*\*\*S**

**EVALUATION DATA**

型式データ

## INDEX

	PAGE
<b>1. 測定方法 Evaluation Method</b>	
1-1. 測定回路 Measurement Circuits .....	3
(1) 静特性、待機電力特性、通電ドリフト特性、その他特性 Steady state, Standby power, Warm up voltage drift and Other characteristics	
(2) 入力サージ電流(突入電流)波形 Inrush current waveform	
(3) 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform	
(4) EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics	
1-2. 使用測定機器 List of equipment used .....	5
<b>2. 特性データ Characteristics</b>	
2-1. 静特性 Steady state characteristics	
(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift .....	6
(2) 出力電圧・出力リップルノイズ電圧 対 入力電圧 Output voltage and Output ripple and noise voltage vs. Input voltage .....	7
(3) 入力電流・効率 対 出力電流 Input current and Efficiency vs. Output current .....	9
(4) 効率 対 入力電圧 Efficiency vs. Input voltage .....	11
(5) 起動・遮断電圧特性 Start up and Drop out voltage characteristics .....	13
2-2. 待機電力特性 Standby power characteristics .....	15
2-3. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics .....	17
2-4. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics .....	19
2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics .....	21
2-6. 過渡応答(負荷急変)特性 Dynamic load response characteristics .....	29
2-7. 入力サージ電流(突入電流)特性 Inrush current characteristics .....	30
2-8. 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform .....	31
2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics .....	32

## 使用記号 Terminology used

	定義	Definition
V <sub>in</sub>	..... 入力電圧	Input voltage
V <sub>o</sub>	..... 出力電圧	Output voltage
V <sub>rc</sub>	..... RC電圧	RC voltage
I <sub>in</sub>	..... 入力電流	Input current
I <sub>o</sub>	..... 出力電流	Output current
T <sub>a</sub>	..... 周囲温度	Ambient temperature
f	..... 周波数	Frequency


※ 当社測定条件における結果であり、参考値としてお考え願います。  
Test results are reference data based on our measurement condition.

1. 測定方法 Evaluation Method


1-1. 測定回路 Measurement Circuits

(1) 静特性、待機電力特性、通電ドリフト特性、その他特性


Steady state, Standby power, Warm up voltage drift and Other characteristics



(2) 入力サージ電流(突入電流)波形 Inrush current waveform




(3) 出力リップル、ノイズ電圧、波形 Output ripple and noise voltage and waveform




- |   |                        |
|---|------------------------|
| C1 : 47 $\mu$ F                           | Electrolytic Capacitor |
| C2 : 8000 $\mu$ F                         | Electrolytic Capacitor |
| C3 : 3.3V,5V - 22 $\mu$ F                 | Ceramic Capacitor      |
| : 3.3V,5V - 22 $\mu$ F $\times$ 2parallel | Ceramic Capacitor      |
| : 12V,15V - 22 $\mu$ F                    | Ceramic Capacitor      |
| C4 : 4700pF                               | Ceramic Capacitor      |
| R1 : 0.01 $\Omega$                        |                        |
| R2 : 50 $\Omega$                          |                        |
- 20°C  $\leq$  Ta  $\leq$  85°C  
-40°C  $\leq$  Ta < -20°C

(4) EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics


(a) 雑音端子電圧(帰還ノイズ) Conducted Emission Noise



(b) 雑音電界強度(輻射ノイズ) Radiated Emission Noise



VCCI class A 対応アプリケーション VCCI class A application system



- C1 : 4.7μF Ceramic Capacitor
- C2 : 47μF Electrolytic Capacitor
- C3 : 1000pF×2parallel Ceramic Capacitor
- C4 : 1000pF×2parallel Ceramic Capacitor
- C5 : 22μF Ceramic Capacitor
- L1 : ACM1211-102-2PL(TDK) Common Mode Choke Coil

## 1-2. 使用測定機器 List of equipment used

	EQUIPMENT USED	MANUFACTURER	MODEL NO.
1	DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE	YOKOGAWA ELECT.	DL1740 / DL1740E
2	DIGITAL MULTIMETER	AGILENT	34970A
3	CURRENT PROBE	YOKOGAWA ELECT.	701932
4	CURRENT PROBE	AGILENT	N2774A
5	SHUNT RESISTER	YOKOGAWA ELECT.	2215
6	DYNAMIC DUMMY LOAD	TAKASAGO	FK-200L / FK-600L
7	CVCF	TAKASAGO	AA2000XG
8	CVCF	NF	ES1000S / ES10000S
9	DC POWER SUPPLY	TDK-Lambda	Z+100-8
10	CONTROLLED TEMP. CHAMBER	ESPEC	SU-261 / SU-641
11	EMI TEST RECEIVER / SPECTRUM ANALYZER	ROHDE & SCHWARZ	ESCI
12	PRE AMP.	SONOMA	310N
13	AMN	KIKUSUI	KNW-242C
14	ANTENNA	SCHWARZBECK	BBA9106/VHA9103
15	ANTENNA	SCHWARZBECK	UHALP9107

## 2. 特性データ Characteristics

### 2-1. 静特性 Steady state characteristics

#### (1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, Temperature drift

**3.3V**

#### 1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	18VDC	24VDC	48VDC	76VDC	Line regulation	
0%	3.303V	3.303V	3.303V	3.303V	0mV	0.000%
50%	3.299V	3.299V	3.299V	3.298V	1mV	0.030%
100%	3.295V	3.295V	3.295V	3.294V	1mV	0.030%
Load regulation	8mV	8mV	8mV	9mV		
	0.242%	0.242%	0.242%	0.273%		

#### 2. Temperature drift

 Conditions Vin : 48 VDC  
Io : 100 %

Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability	
Vo	3.279V	3.295V	3.289V	16mV	0.485%

**5V**

#### 1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	18VDC	24VDC	48VDC	76VDC	Line regulation	
0%	5.012V	5.013V	5.013V	5.012V	1mV	0.020%
50%	5.009V	5.010V	5.009V	5.009V	1mV	0.020%
100%	5.006V	5.007V	5.006V	5.005V	2mV	0.040%
Load regulation	6mV	6mV	7mV	7mV		
	0.120%	0.120%	0.140%	0.140%		

#### 2. Temperature drift

 Conditions Vin : 48 VDC  
Io : 100 %

Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability	
Vo	4.975V	5.006V	5.006V	31mV	0.620%

**12V**

#### 1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	18VDC	24VDC	48VDC	76VDC	Line regulation	
0%	12.111V	12.112V	12.112V	12.111V	1mV	0.008%
50%	12.109V	12.110V	12.109V	12.106V	4mV	0.033%
100%	12.108V	12.109V	12.108V	12.107V	2mV	0.017%
Load regulation	3mV	3mV	4mV	5mV		
	0.025%	0.025%	0.033%	0.042%		

#### 2. Temperature drift

 Conditions Vin : 48 VDC  
Io : 100 %

Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability	
Vo	12.069V	12.108V	12.115V	46mV	0.383%

**15V**

#### 1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25 °C

Io \ Vin	18VDC	24VDC	48VDC	76VDC	Line regulation	
0%	15.116V	15.117V	15.118V	15.117V	2mV	0.013%
50%	15.114V	15.115V	15.115V	15.112V	3mV	0.020%
100%	15.113V	15.115V	15.114V	15.113V	2mV	0.013%
Load regulation	3mV	2mV	4mV	5mV		
	0.020%	0.013%	0.027%	0.033%		

#### 2. Temperature drift

 Conditions Vin : 48 VDC  
Io : 100 %


Ta	-40°C	25°C	85°C	Temperature stability	
Vo	15.103V	15.114V	15.127V	24mV	0.160%

(2) 出力電圧・出力リップルノイズ電圧 対 入力電圧


Output voltage and Output ripple and noise voltage vs. Input voltage

Conditions Io : 100 %  
 Ta : -40 °C  
 : 25 °C  
 : 85 °C

3.3V



5V




(2) 出力電圧・出力リップルノイズ電圧 対 入力電圧


Output voltage and Output ripple and noise voltage vs. Input voltage

Conditions  $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : -40 °C — — — —  
 : 25 °C - · - · -  
 : 85 °C —————

12V



15V







(3) 入力電流・効率 対 出力電流 Input current and Efficiency vs. Output current

Conditions Vin : 18 VDC ---  
 : 24 VDC -.-  
 : 48 VDC —  
 : 76 VDC - - -  
 Ta : 25 °C

3.3V




5V




(3) 入力電流・効率 対 出力電流 Input current and Efficiency vs. Output current

Conditions Vin : 18 VDC ---  
 : 24 VDC -.-  
 : 48 VDC —  
 : 76 VDC - - -  
 Ta : 25 °C

12V




15V




(4) 効率 対 入力電圧 Efficiency vs. Input voltage

Conditions Io : 50 %    - - - -  
                   : 100 %    ————  
 Ta : 25 °C

3.3V




5V




(4) 効率 対 入力電圧 Efficiency vs. Input voltage

Conditions Io : 50 %    ---  
                   : 100 %    ———  
                   Ta : 25 °C

12V



15V




(5) 起動・遮断電圧特性 Start up and Drop out voltage characteristics

出力電圧 対 入力電圧

Output voltage vs. Input voltage




Conditions  $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C



入力電流 対 入力電圧

Input current vs. Input voltage

Conditions  $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C




(5) 起動・遮断電圧特性 Start up and Drop out voltage characteristics

出力電圧 対 入力電圧

Output voltage vs. Input voltage




Conditions  $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C



入力電流 対 入力電圧

Input current vs. Input voltage


Conditions  $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C




2-2. 待機電力特性 Standby power characteristics

Condition Ta : 25 °C

3.3V





5V



2-2. 待機電力特性 Standby power characteristics

Condition Ta : 25 °C







2-3. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

3.3V




5V




2-3. 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics

Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

12V



15V



2-4. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

入力電圧依存性

Input voltage dependence


Conditions Vin : 18 VDC — — — —  
 : 24 VDC - . - . -  
 : 48 VDC —————  
 : 76 VDC — — — —  
 Ta : 25 °C

周囲温度依存性


Ambient temperature dependence

Conditions Vin : 48 VDC  
 Ta : -40 °C — — — —  
 : 25 °C - . - . -  
 : 85 °C —————


3.3V




3.3V



5V



5V



2-4. 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics

入力電圧依存性

Input voltage dependence


Conditions Vin : 18 VDC — — — —  
 : 24 VDC - · - · -  
 : 48 VDC —————  
 : 76 VDC — — — —  
 Ta : 25 °C

周囲温度依存性


Ambient temperature dependence

Conditions Vin : 48 VDC  
 Ta : -40 °C — — — —  
 : 25 °C - · - · -  
 : 85 °C —————


12V




12V



15V





15V





2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 0 %  
 Ta : 25 °C

3.3V





5V





2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 0 %  
 Ta : 25 °C

12V





15V





2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

3.3V





5V





2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 Output rise and fall characteristics

Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

12V



15V





2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)



Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions  $V_{in}$  : 48 VDC



$I_o$  : 0 %

$T_a$  : 25 °C

3.3V



5V



2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)



Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions Vin : 48 VDC



Io : 0 %

Ta : 25 °C

12V



15V



2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)



Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions Vin : 48 VDC



Io : 100 %

Ta : 25 °C

3.3V



5V



2-5. 出力立ち上がり・立ち下がり特性 (リモートON/OFFコントロール時)



Output rise and fall characteristics with REMOTE ON/OFF CONTROL

Conditions Vin : 48 VDC



Io : 100 %

Ta : 25 °C

12V







15V



2-6. 過渡応答(負荷急変)特性 Dynamic load response characteristics


Conditions  $V_{in}$  : 48 VDC  
 $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C



2-7. 入力サージ電流(突入電流)特性 Inrush current characteristics

Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C


5V




2-8. 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform

Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C


3.3V




5V



12V



15V



2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics



(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ) Conducted Emission Noise

Conditions  $V_{in}$  : 48 VDC  
 $I_o$  : 100 %  
 $T_a$  : 25 °C

3.3V

+Vin



-Vin



5V

+Vin

-Vin





2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics



(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ) Conducted Emission Noise

Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

12V

+Vin



-Vin



15V

+Vin

-Vin




2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics  
 (b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ) Radiated Emission Noise


Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

3.3V

HORIZONTAL




VERTICAL




5V

HORIZONTAL



VERTICAL




2-9. EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics  
 (b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ) Radiated Emission Noise


Conditions Vin : 48 VDC  
 Io : 100 %  
 Ta : 25 °C

12V

HORIZONTAL




VERTICAL



15V

HORIZONTAL



VERTICAL

