

PSS10-12-*

EVALUATION DATA

型式データ

| DWG.No. C193-53-01 | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 承認 | 査閲 | 担当 |
| N. Uesuna 28, Jan. '05 | S. Koyama 28 Jan. '05 | t. Suzuki 27, Jan. '05 |

DENSEI-LAMBDA

INDEX

| 1. 測定方法 | Evaluation Method | PAGE |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1 | 測定回路 Circuits used for determination | T-1~5 |
| | (1) 静特性 Steady state data | |
| | (2) 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics | |
| | (3) 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics | |
| | (4) 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics | |
| | (5) 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics | |
| | (6) 出力立ち上がり特性 (ON/OFFコントロール時) Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL | |
| | (7) 出力立ち下がり特性 (ON/OFFコントロール時) Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL | |
| | (8) 過渡応答 (負荷急変) 特性 Dynamic load response characteristics | |
| | (9) 入力サージ電流 (突入電流) 特性 Inrush current characteristics | |
| | (10) 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform | |
| | (11) EMI特性 Electro-Magnetic Interference characteristics | |
| 1.2 | 使用測定機器 List of equipments used | T-6 |
| 2. | 特性データ Characteristics | |
| 2.1 | (1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, temperature drift | T-7~8 |
| | (2) 出力電圧・リップル電圧対入力電圧 Output voltage and ripple voltage v.s. input voltage | T-9~10 |
| | (3) 効率・入力電流対出力電流 Efficiency and input current v.s. output current | T-11~12 |
| | (4) 効率対入力電圧 Efficiency v.s. input voltage | T-13~14 |
| 2.2 | 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics | T-15 |
| 2.3 | 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics | T-16~17 |
| 2.4 | 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics | T-18~19 |
| 2.5 | 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics | T-20~21 |
| 2.6 | 出力立ち上がり特性 (ON/OFFコントロール時) Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL | T-22~23 |
| 2.7 | 出力立ち下がり特性 (ON/OFFコントロール時) Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL | T-24~25 |
| 2.8 | 過渡応答 (負荷急変) 特性 Dynamic load response characteristics | T-26~27 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 2.9 入力サージ電流（突入電流）特性 | Inrush current waveform | T-28 |
| 2.10 出力リップル、ノイズ波形 | Output ripple and noise waveform | T-29 |
| 2.11 EMI特性 | Electro-Magnetic Interference characteristics | |
| VCCI class A 対応アプリケーションシステム | | |
| | VCCI class A application system | T-30~31 |


使用記号 Terminology used

| | Definition | | |
|---------|------------|----------|---------------------|
| Vin | | 入力電圧 | Input Voltage |
| Vout | | 出力電圧 | Output Voltage |
| Von/off | | ON/OFF電圧 | ON/OFF Voltage |
| Iin | | 入力電流 | Input Current |
| Iout | | 出力電流 | Output Current |
| Ta | | 周囲温度 | Ambient Temperature |


1. 測定方法 Evaluation Method

1.1 測定回路 Circuits used for determination


(1) 静特性 Steady state data




(2) 通電ドリフト特性 Warm up voltage drift characteristics



(3) 過電流保護特性 Over current protection (OCP) characteristics



(4) 出力立ち上がり特性 Output rise characteristics




(5) 出力立ち下がり特性 Output fall characteristics

出力立ち上がり特性と同じ

Same as output rise characteristics

(6) 出力立ち上がり特性 (ON/OFFコントロール時)

Output rise characteristics with CONTROL ON/OFF




(7) 出力立ち下がり特性 (ON/OFFコントロール時)

Output fall characteristics with CONTROL ON/OFF


出力立ち上がり特性 (ON/OFFコントロール時) と同じ

Same as output rise characteristics with CONTROL ON/OFF

(8) 過渡応答(負荷急変)特性 Dynamic load response characteristics




(9) 入力サージ電流 (突入電流) 特性 Inrush current characteristics




C1: 4000uF Electrolytic Capacitor

(10) 出力リップル、ノイズ波形 Output ripple and noise waveform




(11) EMI 特性 Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ) Conducted Emission Noise




(b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ) Radiated Emission Noise



(1) VCCI class A 対応アプリケーションシステム

VCCI class A application system



L1: 220uH
C1: 10uF Film Capacitor

C2: 220uF Electrolytic Capacitor
C3,C4 : 4700pF Ceramic Capacitor

1.2 使用測定機器 List of equipment used

| | EQUIPMENT USED | MANUFACTURER | MODEL NO. |
|----|------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | OSCILLO SCOPE | HITACHI DENSHI | V-1100A |
| 2 | DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE | YOKOGAWA ELECT. | DL1740 |
| 3 | DIGITAL MULTIMETER | AGILENT | 34970A |
| 4 | CURRENT PROBE/AMPLIFIER | TEKTRONIX | A6303/TM503B |
| 5 | SHUNT RESISTER | YOKOGAWA ELECT. | 2215 |
| 6 | DYNAMIC DUMMY LOAD | TAKASAGO | FK-200L |
| 7 | INPUT POWER SUPPLY | KENWOOD | PD35-10 |
| 8 | CONTROLLED TEMP. CHAMBER | TABAI ESPEC | SU-261 |
| 9 | SPECTRUM ANALYZER | ROHDE & SCHWARZ | FSA |
| 10 | EMI TEST RECEIVER | ROHDE & SCHWARZ | ESHS10 |
| 11 | EMI TEST RECEIVER | ROHDE & SCHWARZ | ESVS10 |
| 12 | RF RELAY MATRIX | ROHDE & SCHWARZ | PSU |
| 13 | AMN | KYORITU DENSHI | KNW-242 |
| 14 | ANTENNA(BICONICAL ANTENNA) | SCHWARZBECK | BBA9106 |

2. 特性データ Characteristics

2.1 静特性 Steady state data

(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, temperature drift

3.3V

1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25°C

| Iout \ Vin | 9VDC | 12VDC | 18VDC | line regulation | |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| 0% | 3.241V | 3.240V | 3.241V | 1.0mV | 0.031% |
| 50% | 3.234V | 3.233V | 3.231V | 3.0mV | 0.093% |
| 100% | 3.225V | 3.225V | 3.224V | 1.0mV | 0.031% |
| load regulation | 16.0mV | 15.0mV | 17.0mV | | |
| | 0.50% | 0.47% | 0.53% | | |

2. Temperature drift

Conditions Vin : 12VDC

Iout : 100%

| Ta | -40°C | 25°C | 85°C | temperature stability | |
|------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|
| Vout | 3.223V | 3.225V | 3.225V | 2.0mV | 0.06% |

5V

1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25°C

| Iout \ Vin | 9VDC | 12VDC | 18VDC | line regulation | |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| 0% | 5.007V | 5.007V | 5.007V | 0.0mV | 0.000% |
| 50% | 5.005V | 5.005V | 5.005V | 0.0mV | 0.000% |
| 100% | 5.003V | 5.003V | 5.003V | 0.0mV | 0.000% |
| load regulation | 4.0mV | 4.0mV | 4.0mV | | |
| | 0.08% | 0.08% | 0.08% | | |

2. Temperature drift

Conditions Vin : 12VDC

Iout : 100%

| Ta | -40°C | 25°C | 85°C | temperature stability | |
|------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|
| Vout | 4.977V | 5.003V | 5.006V | 29.0mV | 0.58% |

2. 特性データ Characteristics

2.1 静特性 Steady state data

(1) 入力・負荷・温度変動 Regulation - line and load, temperature drift

12V

1. Regulation - line and load

Condition Ta : 25°C

| Iout \ Vin | 9VDC | 12VDC | 18VDC | line regulation | |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|
| 0% | 12.120V | 12.120V | 12.120V | 0.0mV | 0.000% |
| 50% | 12.118V | 12.117V | 12.115V | 3.0mV | 0.025% |
| 100% | 12.117V | 12.116V | 12.115V | 2.0mV | 0.017% |
| load regulation | 3.0mV | 4.0mV | 5.0mV | | |
| | 0.02% | 0.03% | 0.04% | | |

2. Temperature drift

Conditions Vin : 12VDC

Iout : 100%

| Ta | -40°C | 25°C | 85°C | temperature stability | |
|------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|
| Vout | 12.050V | 12.116V | 12.135V | 85.0mV | 0.70% |


2.1 (2) 出力電圧・リップル電圧対入力電圧

Output voltage and ripple voltage v.s. input voltage

Conditions Iout : 100 %


Ta : -40 °C -----
 25 °C - - - - -
 85 °C _____

3.3V



Ta : -40 °C -----
 25 °C - - - - -
 85 °C _____

5V




2.1 (2) 出力電圧・リップル電圧対入力電圧
Output voltage and ripple voltage v.s. input voltage

Conditions Iout : 100 %

Ta : -40 °C -----
25 °C - - - - -
85 °C _____

12V




2.1 (3) 効率・入力電流対出力電流


Efficiency and input current v.s. output current

Conditions V_{in} : 9 VDC -----
 : 12 VDC - - - - -
 : 18 VDC ————
 T_a : 25 °C

3.3V



5V




2.1 (3) 効率・入力電流対出力電流

Efficiency and input current v.s. output current

Conditions V_{in} : 9 VDC -----
 : 12 VDC - - - - -
 : 18 VDC ————
 T_a : 25 °C

12V




2.1 (4) 効率対入力電圧
Efficiency v.s. input voltage

Conditions Ta : 25 °C


Iout : 50 % -----

100 % _____

3.3V



5V




2.1 (4) 効率対入力電圧
Efficiency v.s. input voltage

Conditions Ta : 25 °C

Iout : 50 % -----

100 % _____

12V



2.2 通電ドリフト特性


Warm up voltage drift characteristics

Conditions V_{in} : 12 VDC


I_{out} : 100 %

T_a : 25 °C


3.3V



5V



12V




2.3 過電流保護特性


Over current protection (OCP) characteristics

Conditions V_{in} : 9 VDC -----
 12 VDC - - - - -
 18 VDC _____
 T_a : 25 °C


3.3V



5V




12V




2.3 過電流保護特性
Over current protection (OCP) characteristics

Conditions V_{in} : 12 VDC
 T_a : -40 °C -----
 25 °C - - - - -
 85 °C ———


3.3V



5V



12V




2.4 出力立ち上がり特性
Output rise characteristics


PSS10-12-*

Conditions V_{in} : 12 VDC
 I_{out} : 0 %
 T_a : 25 °C


3.3V



5V



12V




2.4 出力立ち上がり特性
Output rise characteristics


PSS10-12-*

Conditions Vin : 12 VDC
Iout : 100 %
Ta : 25 °C


3.3V



5V



12V




2.5 出力立ち下がり特性
Output fall characteristics


PSS10-12-*

Conditions Vin : 12 VDC
Iout : 0 %
Ta : 25 °C


3.3V



5V



12V




2.5 出力立ち下がり特性
Output fall characteristics


PSS10-12-*

Conditions Vin : 12 VDC
Iout : 100 %
Ta : 25 °C


3.3V



5V



12V




2.6 出力立ち上がり特性 (ON/OFFコントロール時)
Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL


PSS10-12-*

Conditions Vin : 12 VDC
Iout : 0 %
Ta : 25 °C


3.3V



5V



12V




2.6 出力立ち上がり特性 (ON/OFFコントロール時)
Output rise characteristics with ON/OFF CONTROL


PSS10-12-*

Conditions Vin : 12 VDC
Iout : 100 %
Ta : 25 °C


3.3V



5V



12V




2.7 出力立ち下がり特性 (ON/OFFコントロール時)
Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL


PSS10-12-*

Conditions Vin : 12 VDC
Iout : 0 %
Ta : 25 °C


3.3V



5V




12V




2.7 出力立ち下がり特性 (ON/OFFコントロール時)
Output fall characteristics with ON/OFF CONTROL

Conditions Vin : 12 VDC
Iout : 100 %
Ta : 25 °C


3.3V



5V




12V




2.8 過渡応答 (負荷急変) 特性
Dynamic load response characteristics

Conditions Vin : 12 VDC
Ta : 25 °C

3.3V




5V



2.8 過渡応答 (負荷急変) 特性
 Dynamic load response characteristics

Conditions V_{in} : 12 VDC
 T_a : 25 °C


12V



2.9 入力サージ電流 (突入電流) 特性
Inrush current waveform

Conditions Vin : 18 VDC
Iout : 100 %
Ta : 25 °C

5V



2.10 出力リップル、ノイズ波形
Output ripple and noise waveform


PSS10-12-*

Conditions V_{in} : 12 VDC


I_{out} : 100 %

T_a : 25 °C


3.3V



5V



12V



2.11 EMI特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

(a) 雑音端子電圧 (帰還ノイズ)

Conducted Emission

VCCI class A 対応アプリケーションシステム


VCCI class A application system

Conditions Vin : 12 VDC

Iout : 100 %

Ta : 25 °C

5V



2.11 EMI特性

Electro-Magnetic Interference characteristics

(b) 雑音電界強度 (輻射ノイズ)

Radiated Emission

VCCI class A 対応アプリケーションシステム

VCCI class A application system


Conditions Vin : 12 VDC

Iout : 100 %

Ta : 25 °C

5V

HORIZONTAL:



VERTICAL:

