

**CCG30-48-\*\*D**

**RELIABILITY DATA**

**信頼性データ**

## INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF .....	3
2. 部品ディレーティング Components Derating .....	5
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List .....	7
4. 出力ディレーティング Output Derating .....	8
5. アブノーマル試験 Abnormal Test .....	10
6. 振動試験 Vibration Test .....	12
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test .....	14
8. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test .....	16
9. 热衝撃試験 Thermal Shock Test .....	17
10. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test .....	19

\* 試験結果は、代表データであります。全ての製品はほぼ同等な特性を示します。

従いまして、以下の結果は参考値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be reference data because all units have nearly the same characteristics.

## 1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

**MODEL : CCG30-48-12D**

### (1) 算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(\*1)で算出されています。

故障率 $\lambda_{ssi}$ は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。

Calculated based on parts stress reliability prediction of Telcordia(\*1).

Individual failure rate  $\lambda_{ssi}$  is calculated by the electric stress and temperature rise of the each device.

\*1: Telcordia document “Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment”  
(Document number SR-332, Issue3)

$$\text{〈算出式〉} \quad MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m N_i \cdot \lambda_{ssi}} \times 10^9 \quad \text{時間 (hours)}$$

$$\lambda_{ssi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

$\lambda_{equip}$  : 全機器故障率 (FITs)  
Total Equipment failure rate (FITs = Failures in 109 hours)

$\lambda_{Gi}$  : i 番目の部品に対する基礎故障率  
Generic failure rate for the ith device

$\pi_{Qi}$  : i 番目の部品に対する品質ファクタ  
Quality factor for the ith device

$\pi_{Si}$  : i 番目の部品に対するストレスファクタ  
Stress factor for the ith device

$\pi_{Ti}$  : i 番目の部品に対する温度ファクタ  
Temperature factor for the ith device

$m$  : 異なる部品の数  
Number of different device types

$N_i$  : i 番目の部品の個数  
Quantity of ith device type

$\pi_E$  : 機器の環境ファクタ  
Equipment environmental factor

## (2) MTBF値 MTBF Values


条件 Conditions

・入力電圧 : 48VDC

Input Voltage

・環境ファクタ : GF (Ground, Fixed)

Environmental Factor



Ambient temperature	MTBF	
	Output Current 50%	Output Current 100%
25°C	4,673,690hours	3,702,746hours
40°C	3,411,729hours	2,598,104hours
60°C	1,994,334hours	1,386,952hours
85°C	795,742hours	-

## 2. 部品ディレーティング Components Derating

**MODEL : CCG30-48-12D**

### (1) 算出方法 Calculating Method

#### (a) 測定方法 Measuring method

・入力電圧	: 48VDC	・出力電流	: 100%
Input Voltage		Output Current	
・周囲温度	: 60°C	・冷却法	: 自然空冷
Ambient Temperature		Cooling	Natural convection

・取り付け	: 水平置き
Mounting	Horizontal

#### (b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

#### (c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

#### (d) 熱抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_j(\max) - T_c}{P_j(\max)} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_j(\max) - T_a}{P_j(\max)} \quad \theta_{j-l} = \frac{T_j(\max) - T_l}{P_j(\max)}$$

$T_c$  : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C  
Case Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

$T_a$  : ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25°C  
Ambient Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

$T_l$  : ディレーティングの始まるリード温度 一般に25°C  
Lead Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General

$P_j(\max)$  : 最大接合点(チャネル)損失  
( $P_{ch}(\max)$ ) Maximum Junction (channel) Dissipation

$T_j(\max)$  : 最大接合点(チャネル)温度  
( $T_{ch}(\max)$ ) Maximum Junction (channel) Temperature

$\theta_{j-c}$  : 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗  
( $\theta_{ch-c}$ ) Thermal Impedance between Junction (channel) and Case

$\theta_{j-a}$  : 接合点から周囲までの熱抵抗  
( $\theta_{ch-a}$ ) Thermal Impedance between Junction (channel) and Air

$\theta_{j-l}$  : 接合点からリードまでの熱抵抗  
( $\theta_{ch-l}$ ) Thermal Impedance between Junction (channel) and Lead

## (2) 部品ディレーティング表 Components Derating List


部品番号 Location No.	部品名 Part Name	最大定格 Maximum Rating	使用状態 Actual Rating	ディレーティング率 Derating Factor
Q1	CHIP MOS FET	T <sub>j</sub> (max): 150°C	T <sub>j</sub> : 97.9°C	65.2%
Q2	CHIP MOS FET	T <sub>j</sub> (max): 150°C	T <sub>j</sub> : 91.4°C	60.9%
D101	CHIP SBD	T <sub>j</sub> (max): 150°C	T <sub>j</sub> : 100.3°C	66.9%
D102	CHIP SBD	T <sub>j</sub> (max): 150°C	T <sub>j</sub> : 102.8°C	68.5%
A1	CHIP IC	T <sub>j</sub> (max): 150°C	T <sub>j</sub> : 94.0°C	62.7%
A2	CHIP IC	T <sub>j</sub> (max): 140°C	T <sub>j</sub> : 95.9°C	68.5%
A3	CHIP IC	T <sub>j</sub> (max): 150°C	T <sub>j</sub> : 94.8°C	63.2%
A101	CHIP IC	T <sub>j</sub> (max): 150°C	T <sub>j</sub> : 93.2°C	62.1%
PC1	CHIP COUPLER	T <sub>j</sub> (max): 125°C	T <sub>j</sub> : 92.0°C	73.6%

### 3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise $\Delta T$ List

MODEL : CCG30-48-12D

#### (1) 測定条件 Measuring Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 48VDC	・出力電流 Output Current	: 100%
・周囲温度 Ambient Temperature	: 60°C	・冷却法 Cooling	: 自然空冷 Natural convection
・取り付け Mounting	: 水平置き Horizontal		



#### (2) 測定結果 Measuring Results

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	温度上昇値 $\Delta T$ Temperature Rise
Q1	CHIP MOS FET	37.9°C
Q2	CHIP MOS FET	31.4°C
D101	CHIP SBD	40.3°C
D102	CHIP SBD	42.8°C
A1	CHIP IC	34.0°C
A2	CHIP IC	35.9°C
A3	CHIP IC	34.8°C
A101	CHIP IC	33.2°C
PC1	CHIP COUPLER	32.0°C
L1	CHOKE COIL	32.6°C
L101	CHOKE COIL	36.9°C
L103	CHOKE COIL	36.3°C
T1	TRANS, PULSE	34.3°C
T2	TRANS, PULSE	37.3°C


## 4. 出力ディレーティング Output Derating

MODEL : CCG30-48-12D, CCG30-48-15D


### (1) 測定条件 Measuring Conditions

・入力電圧 Input Voltage	: 18, 24, 48, 76VDC	・冷却法 Cooling	: 自然空冷、強制空冷 Natural convection, Forced air cooling
・取り付け Mounting	: 水平置き、垂直置き Horizontal, Vertical		

#### (1)-1 測定方法(自然空冷、水平置き) Measuring Method(Natural convection, Horizontal)




#### (1)-2 測定方法(強制空冷、垂直置き) Measuring Method(Forced air cooling, Vertical)




## (2) 測定結果 Measuring Results

## (2)-1 CCG30-48-12D



## (2)-2 CCG30-48-15D




## 5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : CCG30-48-12D

### (1) 試験条件 Test Conditions

- |                        |         |                         |        |
|------------------------|---------|-------------------------|--------|
| ・入力電圧<br>Input Voltage | : 76VDC | ・出力電流<br>Output Current | : 100% |
| ・周囲温度<br>Temperature   | : 25°C  |                         |        |

### (2) 試験回路 Test Circuit



- ・電解コンデンサ(C1) : 100V 47μF  
Electrolytic Cap.

### (3) 試験結果 Test Results

(Da:Damaged)

No.	Test position		Test mode ショート オープン Short Open	Test result													Note	
	部品No. Location No.	試験端子 Test Point		a 発火 Fire	b 発煙 Smoke	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	ヒューズ Fuse blown	断 blown	h O V P	I O C P	j 出力 No output	k 変化なし No change	l その他 Others		
1	Q1	D-S	●							●				●				
2		D-G	●						●	●				●			Da:Q1,A2,R35	
3		G-S	●											●				
4		D		●										●				
5		S		●										●				
6		G		●					●	●				●			Da:Q1,A2,R35	
7	D101	A-K	●									●						
8		A/K		●										●	Vo(+) $\Rightarrow$ 0V, Vo(-) $\Rightarrow$ 24V			
9	D102	A-K	●									●						
10		A/K		●										●	Vo(+) $\Rightarrow$ 24V, Vo(-) $\Rightarrow$ 0V			

No.	Test position		Test mode シヨート オーブン	Test result												Note
	部品No.	試験端子		a 発火 Short	b 発煙 Fire	c 破裂 Burst	d 異臭 Smell	e 赤熱 Red hot	f 破損 Damaged	g ヒューズ断 Fuse blown	h O V P	I O C P	j 出力断 No output	k 変化なし No change	l その他 Others	
	Location No.	Test Point	Short	Open	Fire	Smoke	Burst	Smell	Red hot	Fuse blown	O V P	O C P	No output	No change	Others	
11	L1		●											●		
12				●									●			
13	L101		●											●		出力リップル増加 Output ripple increase
14				●									●			
15	L103		●											●		出力リップル増加 Output ripple increase
16				●									●			
17	PC1	1-2	●									●		●		出力電圧増加 Output voltage increase
18		3-4	●									●				
19		1		●								●		●		出力電圧増加 Output voltage increase
20		2		●								●		●		出力電圧増加 Output voltage increase
21		3		●								●		●		出力電圧増加 Output voltage increase
22		4		●								●		●		出力電圧増加 Output voltage increase
23		1-2	●											●		出力電圧発振 Unstable output voltage
24	T1	3-4	●										●		●	出力電圧発振 Unstable output voltage
25		1		●								●				
26		2		●								●				
27		3		●								●				
28		4		●								●				
29	T2	1-2(3)	●							●			●			
30		2(3)-4(5)	●					●	●				●			Da:Q1
31		4(5)-6	●					●				●				
32		7-8(9)	●								●					
33		8(9)-10(11)	●								●					
34		10(11)-12	●							●						
35		1		●								●		●		効率低下 Efficiency down
36		2		●								●		●		効率低下 Efficiency down
37		3		●								●		●		効率低下 Efficiency down
38		4		●								●		●		効率低下 Efficiency down
39		5		●								●		●		効率低下 Efficiency down
40		6		●								●		●		効率低下 Efficiency down
41		7		●								●		●		Vo(+) $12V \Rightarrow 0V$ , Vo(-) $12V \Rightarrow 24V$
42		8		●								●		●		Vo(+) $12V \Rightarrow 24V$ , Vo(-) $12V \Rightarrow 0V$
43		9		●								●				
44		10		●								●				
45		11		●								●		●		Vo(+) $12V \Rightarrow 0V$ , Vo(-) $12V \Rightarrow 24V$
46		12		●								●		●		Vo(+) $12V \Rightarrow 24V$ , Vo(-) $12V \Rightarrow 0V$

## 6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : CCG30-48-12D

### (1) 使用装置 Machine Used

振動試験機 : EM2201 (IMV)

Vibrator

### (2) 供試電源台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

CCG30-48-12D : 1台 (unit)

### (3) 試験条件 Test Conditions

・振動試験種類 : 掃引振動数耐久試験

Vibration Test Class Frequency variable endurance test

・周波数範囲 : 10~55Hz ・振動方向 : X, Y, Z

Sweep Frequency Direction

・掃引時間 : 3.0分間 ・振幅 : 1.52mm (一定)

Sweep Time Amplitude (const.)


・試験時間 : 各方向共 1時間

Test Time 1 hour each

### (4) 試験方法 Test Method

供試品を基板に取付け、それを取付台に固定する。

Fix the D.U.T. on the circuit board and fit it on the fitting-stage.



## (6) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・試験条件 Test Conditions

・入力電圧 : 48VDC

Input Voltage

・出力電流 : 100%

Output Current

・周囲温度 : 25°C

Ambient Temperature

※出力電圧測定箇所 : +Vo, -Vo

Measurement point of output voltage

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	24.076	24.077
効率 Efficiency	%	89.430	89.448
出力リップルノイズ電圧 Output Ripple and Noise Voltage	mVp-p	28.333	27.500
入力変動 Line Regulation	mV	5.572	5.682
負荷変動 Load Regulation	mV	1.967	1.748
外観 Appearance	-	異常無し OK	異常無し OK

## 7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : CCG30-48-12D, CCG30-48-15D

### (1) 使用計測器 Equipment Used

- ノイズシミュレーター : INS-4320A (Noise Laboratory)  
Noise Simulator
- カップリングクランプ : CA-805B (Noise Laboratory)  
Coupling Clamp

### (2) 供試電源台数 The number of D.U.T. (Device Under Test)

- CCG30-48-12D : 1台 (unit)
- CCG30-48-15D : 1台 (unit)

### (3) 試験条件 Test Conditions


• 入力電圧 Input Voltage	: 48VDC	• 出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated
• 出力電流 Output Current	: 0%、100%	• 極性 Polarity	: +、-
• ノイズ電圧 Noise Level	: 入力ポート 0~2kV Input Port 信号ポート 0~750V Signal Port	• 印加モード Mode	: 入力ポート Normal 信号ポート Common
• パルス幅 Pulse Width	: 50~1000ns	• トリガ選択 Trigger Select	: Line
• 周囲温度 Ambient Temperature	: 25°C		

### (4) 判定条件 Acceptable Conditions


1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事  
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事  
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事  
Smoke and fire are not allowed.

### (5) 試験回路 Test Circuit

- A. 入力ポート (+Vin, -Vin)に同時に印加  
Apply to input port (+Vin, -Vin) at the same time.



B. 信号ポート(RC, -Vin)に印加  
Apply to signal port (RC, -Vin).



- セラミックコンデンサ(C1) : 100V 4.7μF  
Ceramic Cap.
- 電解コンデンサ(C2) : 100V 47μF  
Electrolytic Cap.
- セラミックコンデンサ(C3, C4) : 2kV 1000pF × 2 parallel  
Ceramic Cap.
- セラミックコンデンサ(C5,C6) : 25V 22μF  
Ceramic Cap.
- コモンモードチョークコイル(L1) : ACM1211-102-2PL (TDK)  
Common Mode Choke Coil

#### (6) 試験結果 Test Results

- CCG30-48-12D 合格 OK
- CCG30-48-15D 合格 OK

## 8. はんだ耐熱性試験 Resistance to Soldering Heat Test

**MODEL : CCG30-48-12D**

### (1) 使用装置 Machine Used

自動はんだ付け装置 : TLC-350XIV (SEITEC)

Automatic Dip Soldering Machine

### (2) 供試電源台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

CCG30-48-12D : 1台 (unit)

### (3) 試験条件 Test Conditions

・溶融半田温度 : 260°C	・予備加熱温度 : 125°C
Dip Soldering Temperature	Pre-heating Temperature
・浸漬保持時間 : 10 秒間	・予備加熱時間 : 60 秒間
Dip time 10 seconds	Pre-heating Time 60 seconds

### (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を基板にのせ、自動はんだ付装置でフラックス浸漬、予備加熱、はんだ付を行う。常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がないことを確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. on a circuit board, transfer to flux-dipping, preheat and solder in the automatic dip soldering machine. Leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

### (5) 試験結果 Test Results

**合格 OK**

#### ・試験条件 Test Conditions

・入力電圧 : 48VDC	・出力電流 : 100%	・周囲温度 : 25°C
Input Voltage	Output Current	Ambient Temperature

※出力電圧測定箇所 : +Vo, -Vo

Measurement point of output voltage

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test
出力電圧 Output Voltage	V	24.170	24.178
効率 Efficiency	%	89.829	89.826
出力リップルノイズ電圧 Output Ripple and Noise Voltage	mVp-p	36.360	35.373
入力変動 Line Regulation	mV	5.834	4.105
負荷変動 Load Regulation	mV	19.234	14.372
外観 Appearance	-	異常無し OK	異常無し OK

## 9. 热衝撃試験 Thermal Shock Test

**MODEL : CCG30-48-12D**

### (1) 使用装置 Machine Used

冷熱衝撃装置 : TSA-102ES-W (ESPEC)

Thermal Shock Chamber

### (2) 供試電源台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

CCG30-48-12D : 5台 (units)

### (3) 試験条件 Test Conditions

・電源周囲温度 : -40°C ⇄ 125°C

Ambient Temperature

・試験時間 : 30min ⇄ 30min


Test Time

・試験サイクル : 500、750 サイクル

Test Cycle 500, 750 Cycles

・非動作

Not Operating



### (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試品を試験槽に入れ、上記サイクルで試験を行う。500, 750サイクル後に、供試品を常温常湿下に1時間放置し、出力に異常がない事を確認する。


Before testing, check if there is no abnormal output, then put the D.U.T. in testing chamber, and test it according to the above cycle. 500, 750 cycles later, leave it for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

### (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

測定データは次項に示す。

See next page for measuring data.



## 10. 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test

**MODEL : CCG30-48-12D**

### (1) 使用計測器 Equipment Used

恒温恒湿槽 : PR-1KH (ESPEC)

TEMP.& HUMID. CHAMBER

### (2) 供試電源台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

CCG30-48-12D : 1台 (unit)

### (3) 試験条件 Test Conditions

・周囲温度 : 85°C

Ambient Temperature

・湿度 : 85%

Humidity

・試験時間 : 500,750,1000時間

Test time 500,750,1000 hours

・入力電圧 : 0VDC ⇄ 48VDC


Input Voltage

・出力電圧 : 定格

Output Voltage Rated

・出力電流 : 0%

Output Current



### (4) 試験方法 Test Method

初期測定の後、供試体を試験槽に入れ、槽の温度を室温(25°C)から周囲温度が規定温度(85°C)になるまで徐々に上げる。供試体を規定の条件にて500時間試験を行い、常温常湿下に1時間放置した後、出力に異常がない事を確認する。

Check if there is no abnormal output before test. Then fix the D.U.T. in testing chamber, and the ambient temperature is gradually increased from 25°C to 85°C. Test the D.U.T for 500 hours according to above conditions and leave D.U.T. for 1 hour at the room temperature, then check if there is no abnormal output.

## (5) 試験結果 Test Results

合格 OK

## ・試験条件 Test Conditions

・入力電圧 : 48VDC

Input Voltage

・出力電流 : 100%

Output Current

・周囲温度 : 25°C

Ambient Temperature

※出力電圧測定箇所 : +Vo, -Vo

Measurement point of output voltage

測定確認項目 Check Item		試験前 Before Test	試験後 After Test		
			500hour	750hour	1000hour
出力電圧 Output Voltage	V	24.166	24.174	24.179	24.173
効率 Efficiency	%	90.616	90.242	89.873	89.533
出力リップルノイズ電圧 Output Ripple and Noise Voltage	mVp-p	42.500	32.500	33.333	34.167
入力変動 Line Regulation	mV	5.039	4.199	3.255	2.100
負荷変動 Load Regulation	mV	8.294	5.984	5.250	7.768
外観 Appearance	-	異常無し OK	異常無し OK	異常無し OK	異常無し OK